i-tec 65W USB-C GaN Charger



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Más potencia en un tamaño más compacto. El cargador USB-C GaN de 65 W de i-tec incorpora la última tecnología GaN (nitruro de galio), que ofrece una mayor eficiencia energética, una menor generación de calor y un diseño significativamente más compacto que los cargadores convencionales basados en silicio. Es el compañero de carga perfecto para el uso diario en casa, en la oficina o durante los viajes.

Con USB-C Power Delivery de hasta 65 W, proporciona una carga rápida y fiable para portátiles, tabletas, smartphones y otros dispositivos USB-C. Gracias a una eficiencia superior al 88 %, una protección integral y la compatibilidad con múltiples perfiles de voltaje USB-C Power Delivery, garantiza una carga segura, eficiente y fiable dondequiera que estés.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Entrada de CA: 110–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A máx.
- Potencia máxima de salida: 65,0 W
- Corriente de salida USB-C: hasta 3,25 A
- Tensión de salida USB-C: CC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V
- Eficiencia: superior al 88 %
- Perfiles de salida USB-C Power Delivery:
  - 5.0 V⊠3.0 A (15.0 W)
  - 9.0 V⊠3.0 A (27.0 W)
  - 12.0 V⊠3.0 A (36.0 W)

- 15.0 V⊠3.0 A (45.0 W)
- 20.0 V⊠3.25 A (65.0 W)

- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 30 °C
- Humedad relativa: del 5 % al 90 % (sin condensación)
- Dimensiones del producto: 53,4 × 43,3 × 32 mm
- Peso del producto: 92 g

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
CHARGER-GAN65W	i-tec 65W USB-C GaN Charger EAN: 8595611708053
Hardware	
Tipo de bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Otra característica	
Dimensiones del producto (LxAxH)	53.4 × 43.3 × 32 mm
Peso del producto (sin embalaje)	92 g
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Producto
- Guía de inicio rápido

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite

nuestro sitio web i–tec.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 04/08/2026 16:43:22