Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen

	Parameter	Parameter of waarde en precisie			Eenheid
1.	Naam of handelsmerk leverancier.	AG Neovo			
	Adres van de leverancier.	AG Neovo Technology B.V., Molenbaan 9 2908 LL Capelle a/d IJssel Netherlands			
2.	Typeaanduiding	QX6502			
3.	Energie-efficiëntieklasse voor SDR	G			
4.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in SDR	125			W
5.	Energie-efficiëntieklasse voor HDR	n.v.t.			
6.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd	n.v.t.			W
7.	Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing	0,0			W
8.	Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing	0,3			W
9.	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing	1,1			W
10.	Categorie elektronisch beeldscherm	Signaleringsborden			
11.	Beeldverhouding	16	:	9	
12.	Schermresolutie	3 840	x	2 160	pixels
13.	Schermdiagonaal	165,1			cm
14.	Schermdiagonaal	65			inch
15.	Zichtbaar schermoppervlak	114,8			dm^2
16.	Gebruikte platteschermtechnologie	LED LCD			
17.	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	Nee			
18.	Spraakherkenningssensor beschikbaar	Nee			
19.	Aanwezigheidssensor beschikbaar	Nee			
20.	Beeldverversingsfrequentie (standaard)	60			Hz
21.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	8			Jaar
22.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	7			Jaar
23.	Minimale gegarandeerde productondersteuning	7			Jaar
	Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie	3			Jaar
24.	Type voeding	Intern			
25.	Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)				
	i -				

	ii	Voedingsspanning	-	V
	iii	Uitgangsspanning	-	V
26.	Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)			
	i	-		
	ii	Vereiste uitgangsspanning	-	V
	iii	Vereiste aangeleverde stroom (minimum)	-	A
	iv	Vereiste stroomfrequentie	-	Hz

EPREL-registratienummer: 2465018

Model in de EU in de handel gebracht van 31/03/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2465018

Leverancier: AG Neovo Technology B.V. (Importeur)

Website: https://displays.agneovo.com/

Dienst voor klantenservice:

Naam: AG Neovo Technology B.V.

Website: https://www.agneovo.com/gl/

E-mail: calvin.law@agneovo.com

Telefoon: 31-10-442-57-37

Adres:
Molenbaan 9 2908 LL Capelle a/d IJssel
Netherlands