ExpertBook B3 Flip

Réf : 90NX07N1-M039M0



Faites-en plus, partout, tout le temps







Caractéristiques Principales

FORMAT	Portable
ÉCRAN	14.0 FHD 1920X1080 16:9 250nits Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Intel Core 7 150U 1,8Ghz / Boost 5.4GHz
MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE	DDR4 16GB (16GB DDR4 SO-DIMM)
STOCKAGE INSTALLÉ	512GB 2280 PCIE G4 SSD
CARTE GRAPHIQUE	Intel UHD Graphics
LECTEUR OPTIQUE	Aucun
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 11 Pro

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN		14.0 FHD 1920X1080 16:9 250nits Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Fréquence	1,8Ghz / Boost 5.4GHz (8 Cores / 12 Threads / 12M Cache)
	Architecture	Intel RAPTOR LAKE
COULEUR		LCD Cover: Star Black, Aluminum
EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S)		1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
WEBCAM(S)		720p HD camera with privacy shutter + 13.0M camera
CONNEXION(S) SANS FIL		Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card | Bluetooth 5,2
CONNECTIQUE		2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ; 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery ; 1x HDMI 2.1 TMDS ; 1x 3.5mm Combo Audio Jack ; 1x RJ45 Gigabit Ethernet
CLAVIER		Clavier rétro-éclairé - Pavé tactile - Support NumberPad
SÉCURITÉ		FingerPrint - Fingerprint sensor integrated with Power Key - Kensington Security Slot™(7x 3mm) - Trusted Platform Module (TPM) 2.0
ALIMENTATION		Batterie 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | W/O ADAPTER & W/O POWER CORD. For optimal performance, we recommend using ASUS USB-C charger that supports USB Power Delivery (PD) with a minimum output of 65W.
ACCESSOIRES INCLUS		MPP 2.0 garaged stylus
GARANTIE		24 mois en enlèvement et retour sur site (Pick Up & Return PUR)
INFOS & LOGISTIQUE	Poids & Dimensions	1.612 Kg / 32.90 x 22.39 x 1.92 ~ 1.95 cm (12.95" x 8.81" x 0.76" ~ 0.77")
	Code EAN & Modèle	4711636717953 | B3402FVA-EC3025X
	Indice de réparabilité	9,4

Options & Accessoires

EXTENSION(S) DE GARANTIE & ACCESSOIRES OPTIONNELS	ASUSCARE-NB-PUR3	Enlèvement J+1 et retour sur site - PUR 3 ans
	ASUSCARE-NB-OSS3	Intervention sur site J+1 - LOSS/NBD 3 ans
	ASUSCARE-EXPERTBOOK-3OSSLADP	
	ASUS SIMPRO DOCK 2 Thunderbolt	
	DC300 3 DISPLAY USB-C DOCK/EU	
	AC65-00(AD10380)/EU	

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis. ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. ASUS ne peut être tenu responsable de tout dommages résultant d'une modification de la configuration d'origine.