HP Color LaserJet Pro 2202dw

Kompakta färgutskrifter för den dagliga verksamheten

Få pålitliga färgutskrifter av professionell kvalitet som håller igång verksamheten. HP Color LaserJet Pro ger höga hastigheter, enkel installation och managering, enkla mobila utskrifter och inbyggd säkerhet.





Höjdpunkter

- Automatisk dubbelsidig utskrift
- Utskriftshastighet på upp till 23/24 sidor (A4/Letter) per minut[3]
- Enkel installation
- Wi-Fi® med självåterställning[1]
- Hi-Speed USB 2.0 och Ethernet
- Mobil utskrift med HP-appen[2]
- Inmatningsfack för 250 ark
- Automatisk dokumentmatare för 50 ark

Få igång dina kontorsutskrifter utan problem

Installera på några minuter och börja skriva ut direkt i några få enkla steg.

Introducera snabbt nya användare, håll ett öga på tonernivåerna och managera maskinparken på distans via en smart kontrollpanel.

Håll uppe produktiviteten med pålitligt Wi-Fi®[1] och automatisk återanslutning så att teamet kan fortsätta att vara online och skriva ut.

Skriv ut och skanna från telefonen med HP-appen[2] och håll igång projekten oavsett var ni befinner er.

Få mer gjort med professionell kvalitet och snabbhet

Hantera enkelt stora utskriftsvolymer med snabb, automatisk dubbelsidig färgutskrift.

Lita på konsekventa utskrifter av hög kvalitet med HP-tonerkassetter som kräver lite underhåll och inte behöver rengöras.

Skriv ut med hög prestanda på en modern, kompakt skrivare som inte slukar utrymme.

Skydda företaget med kraftfull säkerhet

Skydda dina data – utskrifter och känsliga data lagras aldrig på skrivaren och raderas efter varje jobb.

Skydda skrivarsystemet med toner som är utformad med manipulationssäkra chipp, inbyggd programvara och förpackningsmaterial.[4]

Effektivisera efterlevnad och managering av säkerhet över hela skrivarparken med tillvalet HP Security Manager.[5]

Spara energi och minska avfallet

Spara energi med auto-on/auto-off-teknik[6] för att optimera energianvändningen.

Returnera använda patroner/kassetter kostnadsfritt med HPs återvinningsprogram – ge 1 miljard patroner/kassetter ett andra liv.[7]

Spara energi med en skrivare som uppfyller stränga branschstandarder för effektivitet med Blue Angel-certifiering.[8]

Skrivare med dynamisk säkerhet. Innehåller teknik som såväl idag som i framtiden kan förhindra användning av kassetter med chipp eller kretsar från andra tillverkare. Mer: http://www.hp.com/learn/ds

Produktrundtur

Skrivaren HP Color LaserJet Pro 2202dw visas

1. Utskriftshastighet på upp till 23/24 sid/min (A4/Letter)
2. Dual-Band Wi-Fi® med självåterställning, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi Direct, HP-app, AirPrint®, Mopria®
3. Auto-on/auto-off-teknik
4. Mobil utskrift med den lättanvända HP-appen, AirPrint®, Mopria® eller Wi-Fi® Direct
5. Inmatningsfack för 250 ark med handmatningsfack
6. Snabb automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut dubbelsidigt upp till 15/15,5 bld/min (A4/Letter)
7. Snabba färgutskrifter



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar[3]	**W2190A** HP 219A svart LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1300 sidor svart)
	W2190X HP 219X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 3200 sidor svart)
	W2191A HP 219A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor cyan)
	W2191X HP 219X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor cyan)
	W2192A HP 219A gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor gult)
	W2192X HP 219X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor gult)
	W2193A HP 219A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor magenta)
	W2193X HP 219X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor magenta)
Service och support	**UH761E** – HP 3 år med Standard Exchange för Consumer LaserJet Entry-tjänst tillgänglig i alla EMEA-länder (utom Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika och Turkiet) **UH757E** – HP 3 år Next Business Day Exchange för Consumer LaserJet Entry-tjänst tillgänglig i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien **UH758E** – HP 4 år Next Business Day Exchange för Consumer LaserJet Entry-tjänst tillgänglig i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien **UH764E** – HP 3 års Care Pack med Return to Depot Support för LaserJet-skrivare tillgängliga i Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika och Turkiet **UH765E** – HP 4 år Return for Consumer LaserJet Entry-tjänst tillgänglig i Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika, Turkiet

Tekniska specifikationer

Modell	**HP Color LaserJet Pro 2202dw**
Produktnummer	D2KG6F
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	2-tums MGD-skärm; 4 knappar (Tillbaka, Hem, Avbryt och OK); 1 styrkors (Upp, Ned, Vänster och Höger)
Utskrift	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet[6,7]	**Svart (A4, normal)**: Upp t 23 sid/min **Färg (A4, normal)**: Upp t 23 sid/min ; **Svart (A4, dubbelsidig)**: 15 bilder/min **Färg (A4, dubbelsidig)**: 15 bilder/min ; **Utskriftshastighet för svartvitt (liggande, A5)**: Upp t 39 sid/min
Första sidan ut[8]	**Svart (A4, startklar)**: Så snabbt som 8,9 sek **Färg (A4, startklar)**: Så snabbt som 9,0 sek ; **Svart (A4, viloläge)**: På bara 13 sek **Färg (A4, viloläge)**: På bara 13,4 sek
Utskriftsupplösning	**Svart (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi **Färg (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi
Kapacitet per månad	Upp till 40 000 sidor A4; **Rekommenderad sidvolym per månad**[9]: 150 till 2 500
Standardutskriftsspråk	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG
Teckensnitt och typsnitt	111 skalbara TrueType-teckensnitt;
Utskriftsområde	**Utskriftsmarginaler** Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual-band); Automatisk Ethernet-korskoppling; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX-nätverk
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; HP-app; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS
Nätverksfunktioner	Inbyggt 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.1X
Informationslagring	**Standard:** 0,512 GB (4 Gbit/s) NAND-flashminne **Hårddisk:**
Minne	**Standard**: 256 MB ; **Maximal**: 256 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	**Standard**: 2 ;**Maximal**: 2
Medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevhuvud, lätt, vanligt, förtryckt, förhålat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, kartong
Mediestorlek	**Anpassad (metrisk)**: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm **Stöds (metrisk)**: 102 x 127 mm till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	**Standardinmatning:** Huvudinmatningsfack för 250 ark; Prioriterat fack för 1 ark; **Standardutmatning:** Utmatningsfack för 100 ark
Medievikt	60 till 163 g/m² papper; Upp till 176 g/m² med vykort; Upp till 200 g/m² glättat papper
Inmatningskapacitet	**Fack 1:** Fack för alla medietyper för 1 ark **Fack 2:** Ark: upp till 250; OH-film: upp till 10 mm; Kuvert: upp till 10 **Maximal:** Upp till 251 ark
Utmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt); **Kuvert:** Upp till 10 kuvert; **OH-film:** Bunt på upp till 10 mm; **Maximal:** Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt)
Kuvertmatare	Nej
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 11; Windows 10; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux
Lägsta systemkrav	**Windows**: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning **Mac**: macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB HD; Internetanslutning krävs
Medföljande program	HPs skrivarprogramvara kan laddas ned från www.hp.com/hp-app
Säkerhetshantering	Unikt enhetslösenord, aktivera/inaktivera USB-portar, EWS-sessionstimeout, åtkomstkontroll för enhetsfunktioner, aktivering/inaktivering av skanning på distans
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)[4]	**Lägsta** 390 x 419,12 x 254,19 mm; **Maximal**: 390 x 472 x 266 mm
Skrivarens vikt[11]	13,8 kg
Driftsmiljö	**Temperatur**: 15 till 30 °C **Luftfuktighet**: 10 till 80 % RH
Lagringsvillkor	**Temperatur**: -20 till 60°C
Akustik[5]	**Ljudeffekt**: 6,2 B(A) **Ljudtryck**: 51 dB(A)
Strömförsörjning[1]	**Krav**: 220 V spänning: 220–240 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; 110 V spänning: 110–127 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (inte dubbel spänning, produkten varierar beroende på artikelnummer med #-alternativkod som identifierare); **Energiförbrukning**: 385 W (utskrift), 4,7 W (redo), 0,9 W (viloläge), 0,02 W (automatisk avstängning), 0,02 W (manuell avstängning); **Typisk elförbrukning (TEC)**[10]: 0,278 kWh/vecka; **Nätaggregatstyp**: Inbyggd strömförsörjning
Certifikat	TUV- och GS-märkt (Tyskland), östeuropeiska godkännanden, CE-märkning, FCC, Energy Star m.fl. **Elektromagnetisk emission standard**: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021;EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 avsnitt 15B; ICES-003, utgåva 7:2020; Andra godkännanden av telekomföretag enligt krav från enskilda länder **Blue Angel-anpassad** Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör **Telekomöverensstämmelse**: Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3: 2019/ EN 301 489-17: V3.3.1:2024; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC rubrik 47 CFR, avsnitt 15 underavsnitt B, klass B/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC62311:2020; EN62311:2008; Andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna
Specifikationer för hållbar inverkan	Innehåller återvunnen plast efter konsumentprodukter
Ursprungsland	Vietnam
Medföljer[2]	D2KG6F Nätsladd; HP svart LaserJet-originalstarttonerkassett (ca 600 sidor); HP cyan, magenta, gul LaserJet-originaltonerkassetter (ca 500 sidor vardera); Användarhandbok; Flygblad; CD (endast #BBU och #AAC)
Garanti	Ett års begränsad garanti. Besök https://www.support.hp.com för mer information [12]. 3 års kommersiell HP-garanti utan extra kostnad (registrera dig inom de första 60 dagarna på www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Fotnoter

[1] Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös kommunikation kan endast ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Har stöd för både 5,0 och 2,4 GHz med upp till 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stöder 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) v. 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Läs mer på www.hp.com/go/wirelessprinting
[2] HP Smart och myHP är nu HP-appen som kan laddas ner på datorer med Windows 10 (64-bitars) eller 11; macOS-datorer; och för Apple- och Android-mobiltelefoner och -plattor. Windows-datorer har initialt inte stöd för utskriftsfunktionerna. HP-appen måste laddas ned och finns tillgänglig på www.hp.com/hp-app. Inte alla HP-enheter, -tjänster och -appar finns tillgängliga i HP-appen. Vissa funktioner finns tillgängliga endast på engelska och kan variera beroende på skrivar- och datormodell/land och beroende på dator-/mobilappar. HP förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för användningen av utvalda funktioner i HP-appen. Internetåtkomst krävs. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Har endast möjligheten att skicka fax. Chatt och telefonsupport i realtid finns tillgänglig under kontorstid och varierar per land. Chattjänsten erbjuds på språket i de regioner som stöds. Där den inte stöds erbjuds den som standard på engelska. De konferensfunktioner som stöds varierar per enhet och konfiguration. Se www.hp.com/hp-app-terms-of-use för fullständiga användarvillkor.
[3] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfigurationen, tillämpningsprogrammet, drivrutinen och dokumentets komplexitet.
[4] HPs skrivarsystem för kontorsutskrifter är utvalda Enterprise- och Managed-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart 4.5 och senare, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 och uppåt, med respektive tonerkassetter, PageWide- och -bläckpatroner i original från HP. Inkluderar inte HP-patroner/-kassetter med integrerade skrivhuvuden. Funktioner för digital spårning av leverantörskedjan, hårdvara, chipp och förpackningssäkerhet varierar lokalt per produkt. Se hp.com/cartridgesecurity.
[5] HP Security Manager måste köpas separat. Mer information finns på hp.com/go/securitymanager.
[6] Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
[7] HP Planet Partners återvinningsprogram är endast tillgängligt för HPs kunder och partner. HP accepterar endast retur av originalpatroner/-kassetter från HP och Samsung. Patroner/kassetter från andra märken, påfyllda patroner/kassetter och återtillverkade patroner/kassetter kan inte returneras. HP förbehåller sig rätten att neka försändelser som innehåller icke HP-patroner/-kassetter eller annat icke-kvalificerat material och att returnera sådana försändelser till avsändaren på avsändarens bekostnad. Programmets tillgänglighet varierar. Se hp.com/go/recycle
[8] Detta HP-skrivarsystem tilldelas Blue Angel enligt DE-UZ 219 för företagsbruk i följande 33 länder: Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Storbritannien, Irland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Serbien, Turkiet, Israel, Marocko och Sydafrika.
[9] Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-tonerkassetter, jämfört med dess föregångare. Se https://www.hp.com/TerraJet/colors

Avsägelser angående tekniska specifikationer

[1] Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukningsvärden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
[2] Se https://www.hp.com/go/toneryield för mer information om kapaciteten hos kassetterna som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.
[3] Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på https://www.hp.com/go/toneryield.
[4] Yttermåtten när skrivaren är konfigurerad och i vänteläge
[5] Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4- papper med en snitthastighet på 25 sid/min.
[6] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[7] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[8] Tiden för utskrift av första sidan på skrivaren baserad på HPs interna mätning av skrivaraktivering tills sidan matas ut. Mätningar baserade på industristandard ISO/IEC 17629 finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[9] HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
[10] Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
[11] Produktens vikt inklusive förbrukningsmaterial för konfiguration
[12] Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Oktober 2026