Lot de 2 Rouleaux Auto-Agrippants de 15,2m, Largeur 1,2cm, Noir, Serre-Câbles Réutilisables à Découper, Bande Auto-Agrippante, Attaches Textiles Réglables

Nº de produit: HKLP10005B



Ce Lot de 2 rouleaux de Serre-Câbles Auto-Agrippants de 15,2m offre une longueur totale de 100ft (30.5m) pour garder vos câbles propres et bien rangés en les regroupant entre eux ou en les fixant à une structure. Le tissu Auto-Agrippant se découpe à la longueur souhaitée et mesure 1,2cm de large, offrant une solution Fine et enveloppante pour pratiquement tout câble, dans n'importe quel environnement.

Ce rouleau de Serre-Câbles offre une solution simple et rapide pour regrouper et fixer vos câbles aFin d'optimiser leur cheminement. Des câbles correctement acheminés contribuent à protéger vos équipements en réduisant la tension exercée sur les câbles et en évitant la surchauffe due à des câbles désordonnés qui entravent la circulation d'air.

Sa fixation par crochets et boucles assure une prise solide et facile à appliquer. Avec les crochets sur une face de la bande et les boucles sur l'autre, il vous suffit d'enrouler la bande autour de votre faisceau de câbles, puis de la refermer sur elle-même pour la fixer.

Que votre faisceau se compose de deux câbles de faible section ou de nombreux câbles de forte section, ce rouleau de Serre-Câbles s'y adaptera parfaitement. Vous pouvez découper le tissu Auto-Agrippant à la taille voulue à l'aide de simples ciseaux, pour obtenir la longueur idéale selon votre application.

Grâce à sa polyvalence, ce rouleau de Serre-Câbles est l'outil idéal à garder à portée de main au bureau, en salle serveur ou en environnement industriel.

Si ce tissu Auto-Agrippant sert le plus souvent à regrouper et acheminer des câbles, vous pouvez également l'utiliser pour d'autres éléments de votre environnement IT, comme des outils ou des goulottes. Faciles à retirer, réutilisables et réglables, ces attaches évitent les contraintes et le gaspillage des colliers de serrage traditionnels.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Gardez votre bureau ou votre salle serveur propre et ordonné en regroupant les câbles de vos équipements

• Évitez d'endommager vos équipements en rack en acheminant les câbles de façon à améliorer la circulation d'air et à réduire la tension sur les ports

Spécifications techniques

• Serre-Câbles sur Mesure : Ce Lot de 2 rouleaux Auto-Agrippants Noirs réutilisables de 15,2m, larges de 1,2cm, soit 30,5m au total, vous permet de découper vos attaches à la longueur voulue, sans colliers jetables

• Des Câbles Bien Organisés : Une gestion professionnelle du câblage garde vos câbles ordonnés, vos postes de travail rangés et la circulation d'air dégagée pour un refroidissement efficace des baies et boîtiers

• Réduisez la Tension des Câbles : Ce rouleau Auto-Agrippant de qualité industrielle achemine proprement vos câbles tout en soulageant les connecteurs, limitant tout risque d'endommagement des ports ou appareils

• Installation Rapide et Maintien Réglable : Ces attaches Auto-Agrippantes offrent une solution simple et rapide pour regrouper et fixer vos câbles, idéale pour des ajustements à la volée et des installations simplifiées

• Le Choix des Pros de l'IT : Nos solutions d'attache de qualité industrielle allient robustesse, réutilisation et simplicité d'installation dans tous les environnements; Assistance technique multilingue gratuite 24/5 à vie

Général		
	UPC	065030926119
	Quantité par paquet	2
	Warranty	2 Years

Caractéristiques Physiques et Environnementales

	Couleur	Noir
	Product Length	100.1 ft [30.5 m]
	Product Width	0.5 in [12.7 mm]
	Product Height	0.1 in [2.4 mm]
	Weight of Product	8.7 oz [246 g]
	Température de fonctionnement	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
	Température de stockage	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
Emballage et Contenu de la Boîte		
	Inclus dans le paquet	2 - Rouleau de serre-câble Auto-Agrippant 15,2m - Noir
	Package Width	9.9 in [25.2 cm]
	Package Depth	13.0 in [33 cm]
	Package Height	1.0 in [25 mm]
	Shipping (Package) Weight	9.4 oz [265 g]

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis