Rack Serveur 19 pouces à Cadre Ouvert 12U, Fixation au Sol ou Murale, pour Équipements Réseau, Télécom et AV, Montants Filetés et non Filetés, Étagères Incluses

Nº de produit: 12U-OPENFRAME-RACK



Ce rack serveur 19 pouces à cadre ouvert 12U organise vos équipements réseau, IT et AV dans les salles techniques, locaux réseau et laboratoires. Sa conception murale ou sur pied offre une grande souplesse d'installation tout en gardant les équipements accessibles.

Déploiement mural ou au sol flexible

Le rack 12U supporte jusqu'à 130lb (59kg) en fixation murale ou 260lb (118kg) posé au sol. Les 12U restent entièrement utilisables, pour une capacité d'équipement maximale dans les deux configurations.

Installation flexible des équipements

Les rails de montage réversibles offrent des trous filetés 12-24 ou des trous carrés EIA-310 pour s'adapter aux différents équipements. Les deux étagères 1U ventilées fournies accueillent les appareils non montables en rack.

Accès pratique aux câbles

Le panneau supérieur pivote de 90° pour conserver l'accès arrière aux câbles quelle que soit l'orientation des rails. Les sangles fournies aident à organiser et fixer les câbles.

Transport et installation facilités

Le rack est livré à plat pour faciliter le transport. Les pieds de nivellement, le gabarit de fixation murale, la visserie de montage, les écrous cage et vis M6 ainsi que les butées d'étagère fournis simplifient l'installation.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

• Organisez vos équipements réseau, IT et AV professionnels dans les salles serveur, locaux techniques, agences, salles de classe, salles de réunion et espaces de vente

• Fixez le rack au mur lorsque l'espace au sol est limité, ou installez-le au sol pour des installations IT et AV flexibles

• Accueillez des équipements 19 pouces standard ainsi que des appareils non montables en rack (matériel réseau, composants AV, contrôleurs, etc.) grâce aux étagères fournies

## Spécifications techniques

• Montage Mural ou au Sol, Forte Charge Admissible : Économisez de l'espace en fixant le rack ouvert 12U au mur, avec jusqu'à 59kg de charge, ou posez-le au sol pour accueillir jusqu'à 118kg d'équipements réseau, IT ou AV

• 12U d'Espace Rack Entièrement Utilisables : Les 12U sont intégralement disponibles pour monter des équipements 19 pouces conformes EIA-310, sans aucune unité perdue en haut ou en bas en raison de la conception du cadre

• Choisissez Montage Fileté ou Carré : Rails à trous filetés 12-24 sur une face et trous carrés EIA-310 sur la face perpendiculaire, pour plus de flexibilité; Faites pivoter le panneau supérieur de 90 degrés pour garder l'entrée de câbles arrière

• Prêt à Installer : Livré à plat pour faciliter le transport, avec visserie de fixation murale, écrous cage et vis M6, deux étagères ventilées 1U de 14 pouces, sangles de câbles, pieds de nivellement, butées d'étagère et gabarit de perçage mural

• Le Choix des Pros de l'IT : Conçu pour les déploiements IT et AV professionnels, ce rack 12U bénéficie d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

| | | |
|---|---|---|
| Général | | |
| | UPC | 065030936774 |
| | Warranty | 2 Years |
| Caractéristiques Physiques et Environnementales | | |
| | Couleur | Noir |

| | | |
|---|---|---|
| | Matériaux de Construction | Steel |
| | Product Length | 20.3 in [51.7 cm] |
| | Product Width | 20.2 in [51.2 cm] |
| | Product Height | 27.0 in [68.6 cm] |
| | Weight of Product | 30.9 lb [14 kg] |
| Performances | | |
| | Weight Capacity (Stationary) | 260.2 lb [118 kg] |
| Matériel | | |
| | Fixation sur le mur | Oui |
| | Type de rack | 4-Post |
| | Type de cadre | Open Frame |
| | Hauteur U | 12U |
| | Special Features | Leveling Feet |
| | | U-Markings |
| | Types de Trous de Fixation | Square (For Cage Nut) |
| | | Threaded Hole |
| | Gestion de câbles | Oui |
| | Outils Inclus | Oui |
| | Options de fixation | Floor Mount |
| | | Wall-Mount |
| Emballage et Contenu de la Boîte | | |
| | Inclus dans le paquet | 2 - Montants de fixation, gauche - droite |
| | | 2 - Panneaux avant, haut - bas |

| | |
|---|---|
| | 2 - Panneaux arrière, haut - bas |
| | 1 - Panneau supérieur |
| | 2 - Étagères ventilées |
| | 2 - Support d'extension d'étagère 4 montants, gauche |
| | 2 - Support d'extension d'étagère 4 montants, droite |
| | 24 - Vis hexagonale, M6x12mm |
| | 24 - Vis pour écrou cage, M6x20mm |
| | 16 - Vis cruciforme, 12-24 |
| | 1 - Clé hexagonale, M6 |
| | 4 - Pieds de nivellement |
| | 4 - Butée d'étagère |
| | 4 - Rondelle plate, M8x15mm |
| | 4 - Entretoise de fixation murale, M8x13mm |
| | 4 - Vis de fixation murale à tête hexagonale, M8x90mm |
| | 1 - Gabarit de fixation murale |
| | 1 - Documentation du produit |
| Flat Pack (Assembly Required) | Oui |
| Package Width | 21.7 in [55 cm] |
| Package Depth | 29.5 in [75 cm] |
| Package Height | 6.7 in [17 cm] |
| Shipping (Package) Weight | 37.3 lb [16.9 kg] |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis