PHILIPS

hue

Plafón cuadrado ultradelgado Devote - mediano

Hue White and Color Ambiance

- Luz uniforme
- Hasta 2000 lúmenes
- Luz blanca de cálida a fría
- Regulación ultrabaja al 0,2 %



8721103182616



Iluminación inteligente fácil

Una luz uniforme, con un toque de elegancia sin esfuerzo, en un diseño cuadrado de 40 × 40 cm, elegante y ultradelgado, que combina a la perfección con casi cualquier interior. Disfruta de millones de colores, luz blanca que va de cálida a fría, regulación ultrabaja hasta solo el 0,2 % y la tecnología Chromasync para sincronizar perfectamente los colores entre varias luces Hue y crear el ambiente perfecto a lo largo del día. Los LED, dispuestos de forma especial, ofrecen una luz maravillosamente uniforme en todo el panel, mientras que el diseño de montaje en superficie permite una instalación rápida sin realizar ningún corte en el techo. Controla las luces con la aplicación Hue, interruptores inteligentes o comandos de voz. Accede a aún más funciones de iluminación inteligente con un Hue Bridge, incluyendo el control remoto, las automatizaciones y la función Simulación de presencia.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Formato: Square

Diseño y acabado
- Color: White
- Material: PC
- Diseñada especialmente para: Cocina, Garaje, Oficina en casa, Pasillo, Sótano, Ático, Escalera
- Estilo: Moderno

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable: No
- Pilas incluidas: No

Características de la luz
- Ángulo de apertura: 360
- Índice de reproducción cromática (IRC): >80
- Temperatura del color: 2000-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 133,3
- Regulable: Sí
- Elige tu color: Sí
- Flujo luminoso a 4000 K: 1.650
- Flujo luminoso a 2700 K: 1.480
- Tecnología de la bombilla: LED
- Compatible con la característica Efectos: Yes

Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera: 0,50
- Consumo de energía: 15
- Consumo energético kWh/1000 h: 15

Dimensiones y peso del producto
- Altura global: 37 mm
- Longitud global: 395 mm
- Anchura global: 395 mm
- Diámetro de la placa de pared: 172 mm
- Altura de la placa de pared: 15 mm
- Profundidad de la placa de pared: 172 mm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
- Color de la luz: Luz blanca y de colores (RGBW)
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida: NA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 2
- Detección por radiofrecuencia: MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee: Sí
- Opciones de montaje: Techo
- LED integrado: Sí

La bombilla
- Actualizable por software: Sí

Compatible con
- Aplicación Philips Hue: Android 8.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi: Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter: Con Hue Bridge

Especificaciones de la caja



Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103182616
- Peso neto: 1,47 kg
- Peso bruto: 2,32 kg
- Altura: 478 mm
- Longitud: 470 mm
- Anchura: 62 mm

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.