Câble de Charge USB-C de 3m, Résistant et Ultra-Flexible, Verrouillage Latéral à Vis, 240W PD EPR, Cordon pour Ordinateur Portable, Certifié USB-IF - Blanc

Nº de produit: S2CEPR3MW-USBSL-CABL



Reliez un chargeur ou un hub à un appareil compatible USB Power Delivery (PD) 3.1 grâce à ce câble de charge USB-C. Le cordon USB-C délivre jusqu'à 240W en Power Delivery Extended Range (EPR) et 5A pour une charge rapide. Les repères sur le connecteur permettent une identification visuelle rapide, le distinguant des autres câbles USB-C similaires ou non marqués. Éliminez toute incertitude et choisissez toujours le bon câble Type-C pour une charge complète à 240W. NOTE : la vidéo USB-C (DP Alt Mode) n'est pas prise en charge

Verrouillage à Vis USB-C

Ce câble intègre deux vis de verrouillage permettant de connecter solidement vos périphériques USB-C et d'éviter toute déconnexion accidentelle. Les vis moletées peuvent être entièrement retirées du câble pour l'utiliser comme un câble USB-C standard si nécessaire.

Les vis sont conçues pour s'adapter à tous les appareils dotés d'une entrée à verrouillage latéral à vis standard.

Construction de Qualité

Ce câble de charge USB-C EPR intègre une gaine intérieure en silicone et un tressage extérieur en nylon pour une flexibilité et une résistance à l'usure optimales. Les connecteurs plaqués nickel, durables, sont conçus pour un usage quotidien fréquent et supportent plus de 10 000 cycles d'insertion.

Chargez vos Appareils Mobiles en Déplacement

Chargez un appareil USB-C avec un chargeur mural, un chargeur de voiture ou une batterie externe USB-C. Ce câble USB Type-C de 3 mètres (9,8 pieds) offre la longueur idéale pour les bureaux et postes de travail plus grands nécessitant une longueur supplémentaire.

Alimentez un Ordinateur Portable

Avec jusqu'à 5A de sortie, ce câble de charge USB-C prend en charge jusqu'à 240W de Power Delivery pour charger un ordinateur portable USB-C, ou charger rapidement une tablette ou un smartphone. Pour l'utiliser, connectez le câble entre un ordinateur portable USB-C et un chargeur mural USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Chargez des ordinateurs portables performants ou des appareils USB-C PD exigeants avec 240W de Power Delivery Extended Range (EPR)

• Le connecteur USB-C à verrouillage à vis se fixe solidement aux panneaux et hubs de poste de travail pour limiter les déconnexions accidentelles

Spécifications techniques

• Chargez des Appareils USB-C Exigeants : Chargez des ordinateurs portables performants jusqu'à 240W EPR grâce à ce câble USB-C flexible à verrouillage par vis; Les repères sur les connecteurs permettent une identification rapide, sans ambiguïté

• Certifié pour une Charge Fiable : Ce câble certifié USB-IF assure un débit de 480 Mbits/s et une alimentation stable; Charge sûre et régulée garantie sur appareils USB-C PD; NOTE : vidéo DP Alt Mode non supportée

• Conçu pour un Usage Quotidien : Gaine double couche combinant silicone intérieur souple et tressage nylon extérieur résistant; Connecteurs plaqués nickel conçus pour supporter plus de 10 000 insertions

• Verrouillage à Vis Sécurisé : Intégrez enceintes externes et hubs de charge à votre poste de travail grâce au connecteur à vis limitant les déconnexions accidentelles; Chargez des portables comme le MacBook Pro Max 16 po

• Le Choix des Pros IT : Nos câbles USB-C sont rigoureusement testés en laboratoire pour garantir performance fiable, construction durable et large compatibilité; Assistance technique multilingue 24h/5j gratuite à vie

---

Général

	UPC	065030934350
	Warranty	Lifetime
Alimentation		
	Power Delivery	240W
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Blanc
	Type de boîtier	TPE
	Style de connecteur	Straight
	Calibre du fil	30 AWG
	Cable Length	10.0 ft [3.0 m]
	Diamètre Extérieur du Câble	0.2 in [4.7 mm]
	Product Length	9.8 ft [3 m]
	Product Width	0.8 in [19.3 mm]
	Product Height	0.3 in [6.8 mm]
	Weight of Product	5.4 oz [154 g]
	Température de fonctionnement	0&degC - 50&degC (32&degF - 122&degF)
	Température de stockage	-20&degC - 70&degC (-4&degF - 158&degF)
	Humidité	5% - 85%
Performances		
	Cycle d’insertion	Plus de 10 000 insertions
	MTBF	Plus de 10 000 insertions
Matériel		
	Placage du connecteur	Nickel

	Type de gaine de câble	Silicone with Braided Nylon
Emballage et Contenu de la Boîte		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C avec Vis de Verrouillage
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Package Depth	5.0 in [12.8 cm]
	Package Height	0.0 in [0.1 mm]
	Shipping (Package) Weight	5.7 oz [161.4 g]
Connecteur(s)		
	Connecteur 1 (Quantité)	1
	Connecteur 1	USB-C
	Connecteur 2 (Quantité)	1
	Connecteur 2	USB-C

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis