Piano cottura Gas Soft line 75 cm

PX750UV

La base delle pentole viene uniformemente riscaldata alla temperatura selezionata
I risultati di moltissimi tipi di cottura, soprattutto la frittura, dipendono dalla distribuzione omogenea del calore. Ecco perché questo bruciatore da 4 kW riscalda uniformemente l'intera base delle vostre pentole.

Product Benefits & Features

Con i suoi cinque fuochi potrai cucinare più piatti contemporaneamente
Grazie a cinque zone di cottura, questo piano offre la flessibilità che serve per preparare più piatti contemporaneamente.

Facilità di pulizia
Il piano di cottura grazie alla superficie liscia permette la pulizia con un solo gesto.

Accensione integrata nella manopola
Le manopole di regolazione argentate di questo piano di cottura a gas, permettono di regolare la fiamma con un semplice tocco ed offrono un elemento dal design elegante.

Accensione integrata nella manopola
Sarà sufficiente ruotare la manopola per aprire l'alimentazione del gas, premere la manopola verso il basso per accendere una scintilla, e potrete dare vita alle vostre avventure culinarie.

Sistema di sicurezza Sicurgas
Nel caso in cui la fiamma del vostro bruciatore a gas si spenga, la tecnologia innovativa di questo piano cottura lo rileva, e interrompe immediatamente l'erogazione di gas.

- Zone cottura: 5
- Bruciatore Wok multicorona
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Electrolux

Piano cottura Gas Soft line 75 cm

PX750UV

Product Specification

PNC	949 630 634
EAN	7332543398508
Tipo di piano di cottura	Gas
Dimensioni (larghezza in cm)	75
Tipologia interfaccia	Accensione integrata nella manopola
Dimensioni piano LxP (mm)	744x510
Watt	560
Fondo Cavo	480
Hob2Hood	No
Cook Assist	No
Tensione (V)	220-240
Potenza massima W	12000
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1000W/54mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2000W/70mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura	4000W/122mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	3000W/100mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2000W/70mm
Funzioni di controllo	-
Caratteristiche sicurezza	Sicurgas
Segnale acustico	No
Blocco	No
Slider Potenza	No
Tipologia di Bridge	No
Pausa	No
Timer	No
Timer	No
Booster	No
Reset Calore	No
Accensione elettrica Gas	No
Gas propano	Possibile funzionamento con gas butano
Termocoppia	No
Griglie	3, Enamel
Colore	Inox
Frequenza (Hz)	50-60
Lunghezza cavo (m)	1.1
Tipo di presa	No
Peso lordo (kg)	11.3
Peso netto (kg)	9.8
Profondità imballo (mm)	640