Cavo SFP-H10GB-CU1M Compatibile Cisco SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) - Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 1m

ID prodotto: SFPCMM1M



Il prodotto SFPCMM1M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Cisco, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Utilizzabile per le applicazioni 10Gb Ethernet e Fiber Channel

• Connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack (Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), server di archiviazione, etc.)

Caratteristiche

• I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

• Compatibilità garantita al 100% con Cisco SFP-H10GB-CU1M

• Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica

• Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

• Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W

Website Filters		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Hardware		
	Compatible Brand	Cisco
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni		
	Impedenza	100 Ohm
	Reti compatibili	10 Gbps
	Consumo energetico	< 0.5 W
Connettore/i		
	Connettore A	1 - SFP+
	Connettore B	1 - SFP+
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0&degC to 70&degC
	Temperatura di conservazione	-40&degC to 80&degC

Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [70 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
	Larghezza del Pacco	7.8 in [19.7 cm]
	Altezza del Pacco	0.9 in [2.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [84.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo Twinax Ethernet 10 Gigabit (10GbE) SFP+ 1 m
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.