Philips Vision
Enemmän näkyvyyttä

Polttimotyyppi: H4
12 V, 60/55 W
jopa 30 % enemmän näkyvyyttä
Paras hinta-laatu-suhde

12342PRB1

Feel safe, drive safe

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Vision-ajovalopolttimot antavat 30 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Laadukas alkuperäislaatuinen tuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Tehokkaampi kuin tavallinen auton ajovalopolttimo
- Vision-polttimo tuottaa pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo
- Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

PHILIPS

Enemmän näkyvyyttä
Polttimotyyppi: H4 12 V, 60/55 W, jopa 30 % enemmän näkyvyyttä, Paras hinta-laatu-suhde

12342PRB1

Kohokohdat

jopa 30 % enemmän näkyvyyttä



Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.

Parempi näkyvyys ja reaktiokyky

Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

Autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda pareittain

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/ pysäköintivalot ja sisävalot.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Kestää kosteutta



Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkisiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot

Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.

Enemmän näkyvyyttä

12342PRB1

Polttimotyyppi: H4 12 V, 60/55 W, jopa 30 % enemmän näkyvyyttä, Paras hinta-laatu-suhde

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot
- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus
- Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: H4 Vision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- ECE-merkintä: E1 2C3
- Valikoima: Vision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

Käyttöikä
- Käyttöikä: Jopa 500 tuntia

Valon ominaisuudet
- Valovirta [lm]: 1 815 +4 % -15 % lm
- Värilämpötila: jopa 3 200 K

Sähkötiedot
- Teho: 60/55 W
- Jännite: 12 V

Tilaustiedot
- Tilausmerkintä: 12342PRB1
- Tilauskoodi: 37850430

Pakkauksen tiedot
- Pakkaustyyppi: B1
- EAN1: 8727900378504
- EAN3: 8727900378511

Pakatun tuotteen tiedot
- Leveys: 9,5 cm
- Korkeus: 13,5 cm
- Nettopaino/kpl: 21,5 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 40 g
- Pituus: 4.798 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot
- Pituus: 25,5 cm
- Leveys: 14,1 cm
- Korkeus: 14,2 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0,4 kg

Julkaisupäivä 2024-10-08

Versio: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com