Philips LongLife EcoVision
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H4

12 V,60/55 W
อายุการใช้งานยาวนาน
ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
หลอดไฟทนทาน-พิเศษ

12342LLECOB1

ขับขี่ด้วยความใส่ใจ

อายุการใช้งานที่มากขึ้น เปลี่ยนอะไหล่น้อยลง

เบื่อแล้วใช่หรือไม่ ที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถอยู่เรื่อยๆ Philips LongLife EcoVision ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นมอบทางเลือกอันพึงประสงค์สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการลดภาระการซ่อมบำรุงรถของตนเอง

หลอดไฟคุณภาพสูงและสุดทนทานสำหรับรถ

- เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

คงทนยาวนานกว่าหลอดไฟมาตรฐาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นเพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชัน
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนได้ถึง 100 000 กม.
- ขยะน้อยลงด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง
- ไส้หลอดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อให้มีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

- ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล
- มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

PHILIPS

หลอดไฟหน้า
ประเภทของหลอดไฟ: H4 12 V,60/55 W, อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย, หลอดไฟทนทาน-พิเศษ

12342LLECOB1

ไฮไลต์

เปลี่ยนเป็นคู่

ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย

ควรเลือกหลอดไฟ 12V
รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive
มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า
ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง
ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง
ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ
ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

ขับขี่ได้นานขึ้นหลายเท่าตัว

ด้วย Philips LongLife EcoVision
ผู้ขับไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนไฟหน้าไปอย่างน้อย 100 000 กม.

การรับรองจาก ECE

ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips
สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม
เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง
โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง
และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด
การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน
มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ
คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง

แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง
และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด
หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C)
สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV
สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

ลดการบำรุงรักษา

ด้วย Philips LongLifeEcoVision
คุณจะต้องการอะไหล่เปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงอย่างมาก
ทำให้หลอดไฟเหล่านี้เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับรถที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง

ความทนทานต่อความชื้น



มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c)
ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ :
ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่

หลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล

หลอดไฟของเรามักจะได้รับรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

ทนต่อ UV

เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips
ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ลดของเสีย ขับรักษ์โลก

เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับผู้ขับที่มองหาระบบแสงสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลอดไฟหน้า
ประเภทของหลอดไฟ: H4 12 V,60/55 W, อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย, หลอดไฟทนทาน-พิเศษ

12342LLECOB1

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ใช้งานได้ยาวนาน
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: อายุการใช้งานที่สูงขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกด้านหน้า, ไฟต่ำ
- ฐาน: P43t-38
- การกำหนด: H4 LongLife EcoVision
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: หลอดไฟ LongLife EcoVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H4

อายุการใช้งาน
- อายุการใช้งาน: 3000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- ลูเมน: 1650/1000 +-15% lm
- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 3100 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า
- ขนาดวัตต์: 60/55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ
- รายการใบสั่ง: 12342LLECOB1
- รหัสการสั่งซื้อ: 36198830

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: B1
- EAN1: 8727900361988
- EAN3: 8727900361995

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
- ความกว้าง: 9.5 ซม.
- ความสูง: 13.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 21.359 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 42 ก.
- ความยาว: 4.7 ซม.
- จำนวนในแพ็ค: 1
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10

ข้อมูลกล่องภายนอก
- ความยาว: 26 ซม.
- ความกว้าง: 14.5 ซม.
- ความสูง: 14.1 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.42 กก.

วันที่ออก 2024-09-18

เวอร์ชัน: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com