Philips Vision
Bättre sikt

Typ av lampa: H7

12 V, 55 W
Upp till 30 % bättre sikt
Prisvärd

12972PRB1

Känn dig trygg, kör säkert

Upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardlampa

Vision strålkastarlampor producerar upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardbillampa och garanterar en utmärkt ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt pris med originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.

Mycket tålig billampa av väldigt hög kvalitet

- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Bättre prestanda än en standardstrålkastarlampa för bilar

- Vision-lampor projicerar längre ljusstrålar än standardlampor
- Säkerheten på vägen börjar med att se och att synas
- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Prisbelönt billampstillverkare

PHILIPS

Bättre sikt
Typ av lampa: H7 12 V, 55 W, Upp till 30 % bättre sikt, Prisvärd

12972PRB1

Funktioner

Upp till 30 % bättre sikt



Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv

Bättre sikt och reaktionstid

Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsskydd för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.

Biltillverkarens val

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.

Byt ut parvis

Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Utformad för flera användningsområden

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

ECE-certifiering

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Eftersom trycket inuti lampan är högre kan UV-kvartsglaset producera starkare ljus.

Fukttålig



Endast en lysande glödlampa i kvartsglas (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

Prisbelönade billampor

Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.

Bättre sikt
Typ av lampa: H7 12 V, 55 W, Upp till 30 % bättre sikt, Prisvärd

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer
- Väntade fördelar: Mer ljus
- Produktbeskrivning: Upp till 30 % bättre sikt

Produktbeskrivning
- Tillämpning: Helljus, Främre dimljus, Halvljus
- Sockel: PX26d
- Beteckning: H7 Vision
- ECE-certifierad
- Sortiment: Vision
- Teknik: Halogen
- Typ: H7

Livslängd
- Livslängd: Upp till 550 timmar

Ljusegenskaper
- Lumen: 1 500 ±10 % lm
- Färgtemperatur: Upp till 3 200 K

Elektriska specifikationer
- Wattal: 55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation
- Beställningspost: 12972PRB1
- Beställningskod: 40607130

Förpackningsinformation
- Förpackningstyp: B1
- EAN1: 8711500406071
- EAN3: 8711500406088

Produktinformation i förpackning
- Bredd: 9,5 cm
- Höjd: 13,5 cm
- Nettovikt per del: 11,8 g
- Bruttovikt per del: 31 g
- Längd: 3.51 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Förpackningsinformation
- Längd: 26,1 cm
- Bredd: 14,6 cm
- Höjd: 14,6 cm
- Bruttovikt per del: 0,31 kg

Publiceringsdatum
2024-09-30

Version: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com