Philips Tornado
Спиралевидная
энергосберегающая
лампа

15 Вт
теплый белый
E27

872790092578400

Высокая яркость за мгновение

Высокая яркость за мгновение. Оживите цвета в интерьере!

Лампы Tornado от Philips отличаются высокой яркостью и помогут оживить цвета интерьера. Мгновенное включение и универсальность за счет компактности делают их идеальным решением для любого помещения. Кроме того, вы сэкономите деньги, так как срок службы ламп Tornado на 10 лет больше**, чем у обычных ламп.

Высокая яркость и насыщенный цвет
- Высокая световая отдача

Мгновенное включение
- Быстрое включение и яркий свет

Долговечность — срок службы до 10 лет
- Срок службы до 10 лет

Экономия денег и электроэнергии до 80 %
- Экономит денежные средства и электроэнергию до 80 %

asimpleswitch.com

PHILIPS

Спиралевидная энергосберегающая лампа
15 Вт теплый белый, E27

8727900925784 00

Характеристики

Подходит для светильников
- форма: T2
- Цоколь: E27
- напряжение: 220—240 В
- регулировка яркости: нет

расчетные значения
- расчетная мощность: 15,0 Вт
- расчетная световая отдача: 970 лм
- Расчетная ширина светового пучка: n/a
- расчетный срок службы: 10000 часов

потребляемая мощность
- мощность в ваттах: 15
- эквивалент мощности в ваттах: 75
- маркировка энергоэффективности: A

другие характеристики
- коэффициент мощности: 0,6
- содержание ртути: = 2,0 мг
- сила тока лампы: 110 мА

световые характеристики
- световой эффект/покрытие: Теплый белый
- Цветовая температура: 2700 K
- Цвет: Теплый белый
- Световой поток: 970 лм
- ширина светового пучка: n/a
- время запуска: 0,3 с
- Продолжительность прогревания 60 % светового излучения: 14732 с

срок службы
- коэффициент стабильности светового потока: 0,65 %
- количество циклов включения: 10000

Размеры
- Размер лампы (ширина): 50 миллиметра
- Размер лампы (высота): 104 миллиметра

Очистка при нарушении целостности/ утилизация
- Очистка: Следуйте рекомендациям по очистке*
- Утилизация: Следуйте инструкциям по утилизации в качестве продуктов специальной категории**

Особенности

Яркий свет
Высокая световая отдача

Быстрое включение и яркий свет
Быстрое включение и яркий свет

Срок службы до 10 лет
Срок службы до 10 лет

Экономит денежные средства и электроэнергию до 80 %
Эта лампа экономит до 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Уменьшите счет по оплате электроэнергии и начните экономить денежные средства уже сейчас.

Дата выпуска 2015-09-07

Версия: 2.0.1

12 NC: 9296 893 11101
EAN: 87 27900 92578 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки яляются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Маловероятно, что нарушение целостности лампы отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если лампа разбита, проветрите помещение в течение 30 минут и соберите осколки, желательно надев перчатки. Поместите осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в местный центр приема отходов для последующей переработки. Не используйте для сбора осколков пылесос.

** Компактные флуоресцентные лампы приравниваются к продуктам специальной категории, их необходимо относить в местный центр приема отходов для последующей переработки. Европейские компании, занимающиеся осветительными приборами, создали инфраструктуру, способную перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.