Cavo Mini DisplayPort a DVI Passivo 1080p - 1,8 m- Cavo Adattatore Mini DP a DVI Single Link - Cavo Convertitore mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 a DVI-D per Monitor/Display

ID prodotto: MDP2DVIMM6B



Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM6B consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook™ e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese per l'aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 1,8 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente al display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6B è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in modalità doppia (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort

• Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

• CAVO DA MINI DISPLAYPORT A DVI: Questo cavo Single-Link da mDP 1.2 (HBR2) a DVI-D (solo digitale) da 1,8m consente di collegare un display DVI a 1080p 60Hz /4K 30Hz (monitor con frequenza di clock HDMI); l'EDID pass-through per una maggiore compatibilità

• COMPATIBILITÀ: Questo Convertitore video Passivo supporta le sorgenti mDP++, inclusi i MacBook Thunderbolt 1 & 2, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVidia Quadro), Laptop, mini Computer itx, Intel NUC & docks

• CAVO MONITOR CON CHIP INTEGRATO: Questo cavo adattatore da Mini DisplayPort a DVI ha un design sottile e flessibile con Chip integrato nel connettore DVI che riduce l'ingombro e fornisce un'installazione ordinata a casa, ufficio o in sala riunioni

• AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: Questo Cavo Adattatore mDP a DVI consente di collegare un Monitor/Proiettore DVI o aggiungere un secondo Display alla postazione di lavoro| Connettore DVI con bloccaggio a vite| mDP Maschio a DVI Maschio

• FACILE DA USARE: Non richiede Software o Driver, questo convertitore da Mini DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo incluso Windows, Ubuntu e macOS; Compatibile con i dispositivi MiniDP come i MacBook TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	N. di display supportati	1
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DVI-D - Single-Link
	Audio	No
	ID chipset	NXP - 3361
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p

	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
	Larghezza prodotto	1.6 in [4 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	3.7 oz [106 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.3 in [16.1 cm]
	Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]

	Altezza del Pacco	0.9 in [2.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.9 oz [110.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort® a DVI
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.