Cavo Mini DisplayPort a DVI Passivo 1080p - 3 m- Cavo Adattatore Mini DP a DVI Single Link - Cavo Convertitore mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 a DVI-D per Monitor/Display

ID prodotto: MDP2DVIMM10B



Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DVI MDP2DVIMM10B consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese di aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 3 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in modalità doppia (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort

• Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

• CAVO MINI DISPLAYPORT A DVI: Cavo da mDP 1.2 (HBR2) a DVI-D Single-Link (solo digitale) da 3 m per Monitor DVI 1080p 60Hz o 4K 30Hz (Monitor con frequenza di clock HDMI); EDID pass-through assicura la compatibilità tra sorgente e Display

• COMPATIBILITÀ: Il Convertitore Video Passivo supporta sorgenti mDP++, inclusi i MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktop (AMD FirePro/NVidia Quadro), Laptop, mini Computer itx, Intel NUC e Docks

• CAVO MONITOR CON CHIP INTEGRATO: Questo Cavo Adattatore da Mini DisplayPort a DVI ha un design sottile e flessibile con Chip integrato nel connettore DVI che riduce l'ingombro e consente un'installazione ordinata a casa, in ufficio o in sala riunioni

• AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: Questo Cavo Adattatore mDP a DVI consente di collegare un Monitor/Proiettore DVI o aggiungere un secondo Display alla postazione di lavoro| Connettore DVI con bloccaggio a vite| mDP Maschio a DVI Maschio

• FACILE DA USARE: Non richiede Software o Driver, questo convertitore da Mini DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo incluso Windows, Ubuntu e macOS; Compatibile con i dispositivi MiniDP come i MacBook TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	N. di display supportati	1
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DVI-D - Single-Link
	Audio	No
	ID chipset	NXP - 3361
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	10.0 ft [3.0 m]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p

	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
	Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
	Larghezza prodotto	1.5 in [3.8 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	5.1 oz [145.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
	Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]

	Altezza del Pacco	1.1 in [2.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [158.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort® a DVI
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.