Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Cable de Alimentación para Servicio Pesado para PDU, C13 a C14 - 15A en Ángulo a la izquierda, 250V, 14 AWG, 1.83 m [6 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: **P005-006-14LA**

El cable de extensión de alimentación para computadora con clavija C14 en ángulo a la izquierda permite la conexión de una PC, impresora o monitor en espacios reducidos o en ángulos incómodos.

Características

Cable de Alimentación C14 a C13 para Dispositivos de Red que Requieren una Conexión de Gran Calibre
Este cable IEC-320-C14 a IEC-320-C13 cuanta con alambre 14 AWG adecuado para conexiones de alta potencia, lo que es una solución confiable para aplicaciones de servidores grandes que requieren un cable de mayor especificación y mayor calibre. Este cable C13 macho a C14 hembra puede utilizarse para conectar una computadora, servidor, monitor o disco a un sistema UPS o PDU o reemplazar o actualizar el cable de alimentación estándar suministrado por el fabricante del dispositivo. Su longitud de 1.83 m [6 pies] le permite flexibilidad en la colocación de equipo con respecto al tomacorrientes.

La Clavija C14 en Ángulo a la Izquierda Facilita la Conexión en Espacios Estrechos
El cable C13 a C14 en ángulo a la izquierda es más fácil de instalar en espacios confinados, como la parte trasera de un gabinete. Cuando se enchufa, la clavija C14 en ángulo a la izquierda guía el cable de alimentación de la computadora paralelo a su periférico, lo que le permite empujar el dispositivo contra una pared u ocultarlo detrás de un escritorio para maximizar el espacio.

Destacado

- La clavija C14 en ángulo a la izquierda permite la fácil conexión en espacios confinados o de difícil acceso
- Recomendado para la alimentación de computadoras, servidores y otros dispositivos de red
- Su longitud de 1.83 m [6 pies] permite flexibilidad al colocar dispositivos en relación con un tomacorrientes de CA
- Este cable estilo PDU reemplaza o actualiza el cable estándar suministrado por el fabricante
- Su gran calibre de 14 AWG maneja altos niveles de potencia para equipos más grandes

Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, servidores y monitores a un PDU alejado hasta 1.83 m [6 pies] en su centro de datos
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 1.83 m [6 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación alejada de su estación de trabajo
- Actualice o reemplace el cable de alimentación estándar proporcionado por fabricante original del dispositivo
- Alimente un dispositivo situado en una zona de difícil acceso detrás de un escritorio o contra una pared

El Paquete Incluye

- P005-006-14LA – Cable de Alimentación C13 a C14 en Ángulo a la Izquierda, 1.83 m [6 pies], Negro

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332179920

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Printer; Server; Router; Network Switch; UPS; PDU
País / Región	Global
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	FT2
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	9.2mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm^2)	2.08
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 17.78 x 0.25
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 7.00 x 0.10
Peso de Envío (kg)	0.30
Peso de Envío (lb)	0.66
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	20% ~ 80% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	20% ~ 80% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14 - ÁNGULO A LA IZQUIERDA
Lado B - Conector 1	IEC-320-C13

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	Sí
Locking Plug	No
Clavija en Ángulo	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/Cul, RoHS, REACH
Aprobaciones	UL /CSA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.