PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti Star, 3 tk

Lae/seina kohtvalgustid

- 2700 K
- Alumiinium
- Hämardatav
- Kvaliteetne materjal

56243/48/16



Sujuv hämardamine eredast pehme valguseni

Teinekord tunnete, et käsilolev tegevus nõuab teistsugust õhustikku. Philipsi LED hämardatavate kohtvalgustitega on teil võimalik valgust sujuvalt sobivale tasemele hämardada – alates igapäevaste ülesannete jaoks vajalikust eredast funktsionaalsest ning lõpetades puhkeaja pehme valgustugevusega.

Teie heaolu ja meelerahu toetav valgustus

- Väga kvaliteetne energiat kokku hoidev LED-valgusti
- Lambi tööiga kuni 30 kasutusaastat
- Viivituseta valgustugevus kohe pärast sisselülitamist
- Soe valge valgus aitab luua mugavat õhkkonda
- Tugev valgusvoog – 1500 luumenit
- Loodud silmade mugavust arvestades
- Integreeritud LED-valgusti
- 5-aastane garantii tagab muretu kasutamise

Mitmekülgne valgustus päeva igasse hetke

- Hämardab sujuvalt 100% eredast kuni 10% pehme valguseni

56243/48/16

Suurepärane lahendus optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal
- Kohandatav kohtvalgusti pea annab maksimaalse paindlikkuse
- Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks

Esiletõstetud tooted

Energiat säästev LED-valgusti
LED-valgustid säästavad sama valgusvooga tavaliste valgustitega võrreldes kuni 80% elektrienergiat. Ostes Philipsi LED-valgusti või lambipirni, hakkate raha kohe kokku hoidma. Iga tavavalgusti vahetamine LED-valgusti vastu kajastub kohe väiksemas elektriarves.

Tööiga kuni 30 aastat
LED-valgustid kestavad kauem ja nendega ei kaasne pidevat valgusallika vahetamise muret. Sedasi on oluliselt vähem jäätmeid, kuid ka raha kulub teil pikas perspektiivis vähem.

Viivitusteta valgustus
Philipsi LED-kohtvalgustite järel pole vaja oodata. Valgus on täistugevusega kohe pärast sisselülitamist. Valgustite hõõglambisarnane soe valge valgus loob hetkega mugava ja kutsuva õhustiku.

Soe valge valgus
Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrge kelvini kraadiga lambid heidavad külma ja ergutavamat valgust.

Tugev valgusvoog – 1500 luumenit
Valgustage oma kodu kvaliteetse valgusega

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi

Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Integreeritud LED-valgusti
Sellesse kohtvalgustisse on integreeritud kõrge kvaliteediga LED-valgusti, mis tagab optimaalse valgusvoo.

5-aastane garantii
Kõik meie kohtvalgustid on loodud kestma. Tervele tootele antakse 5-aastane täielik garantii, mis tagab selle, et te naudite kauakestvat kvaliteetset valgustust iga päev.

Sujuv ja sügav hämardamine
Muutke ruumi meeleolu nii, et see sobib kõigega, mida parajasti teete. Philipsi hämardatavate LED-kohtvalgustitega saate valguse eredust hämardi pöördega hõlpsalt reguleerida. Hämardage sujuvalt 100% eredast valgusest funktsionaalsete tegevuste jaoks kuni 10% pehme valguseni lõõgastava vaba aja jaoks.

Kvaliteetne materjal
See suurepäraselt viimistletud kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

Lihtsalt kohandatav kohtvalgusti pea
Kohandatav kohtvalgusti pea võimaldab suunata valguse sinna, kus seda kõige enam vajate.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks
Tuttava laia nurgaga (40 kraadi) valgusvooga modernne LED-kohtvalgusti sobib nii aktsent- kui ka üldvalgustuseks. Valgustid sobivad suurepäraselt köökidesse, elu- ja söögitubadesse.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus
- Värvus: Alumiinium
- Materjal: Alumiinium

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 30 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Valgusti omadused
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Muud omadused
- Jõudlus: 111 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,780 kg
- Kõrgus: 8,2 cm
- Pikkus: 19,8 cm
- Laius: 19,8 cm

Hooldus
- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1500
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 16.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 3

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718291444893
- Netokaal: 0,78 kg
- Brutokaal: 0,91 kg
- Kõrgus: 21,8 cm
- Pikkus: 9,3 cm
- Laius: 21,3 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-06-13
Versioon: 0.1587

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.