I2460PXQU

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Des performances stupéfiantes qui placent le confort au premier plan



Integrated Speakers

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

Socle réglable en hauteur

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

Display Port

La plus récente norme d'interface d'affichage de VESA, le Display Port, peut également transmettre des données audio, USB ou d'autres formes. Le DisplayPort version 1.2-1.2a prend en charge jusqu'à 165 Hz à 1440p, 75 Hz à 2160p, la version 1.3, elle, jusqu'à 240Hz à 1440p, 120 Hz à 2160p et la version 1.4 est compatible HDR10.

Concentrateur USB :

Les concentrateurs USB des écrans AOC apportent simplicité et commodité à votre bureau. Les ports installés sur le côté sont faciles d'accès sans même avoir à les regarder ; plus de temps perdu à rechercher à l'arrière du PC pour dénicher un port USB libre.

Généralités	
Nom du modèle	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Gamme de produits	Gamme Pro
Série	60 Series
Canal	B2B
Classification	Principal
Section	Professionnel
Date de lancement	31-12-2014

Écran	
Résolution	1920x1200
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Taille de l'écran (pouce)	24 inch
Taille de l'écran (cm)	61 cm
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	IPS
Rapport d'image	16:10
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Zone active de l'écran (hauteur x largeur)	518,4x324 mm mm
Espacement des pixels	0.269
Fréquence de balayage	30-83khz/50-76hz
Fréquence des pixels	165Mhz
Temps de réponse (GtG)	5 ms
Contraste (statique)	1000:1
Contraste (dynamique)	50M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 º
OSD langues	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur	
Couleur	Noir
Type de cadre	Mince
Base amovible	✔

Ergonomie	
Vesa	100x100
Inclinaison	-5/25 °
Rotation	-165/165 °
Pivotement	✔
Niveau de réglage en hauteur	130mm

Multimédia	
Sortie audio	Headphone out (3,5mm)

Connectivité	
Connexions	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.1 x 1, VGA, DVI
Prises USB	USB 2.0 x 4
Concentrateur USB	✔

Accessoires	
Câble VGA	1,8 m
Câble DVI	1,8 m
Câble Displayport	1,8 m
Câble audio	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.8 m

Alimentation / Environnement	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique allumé (Energystar)	19 watt
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.24 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.14 watt
Classe énergétique	A

Homologations / Réglementations	
Listé sur le site Energystar	✔
Coût total de possession (CTP)	6
EPEAT	Yes
Listé sur le site Epeat	✔
TUV-GS	✔
CE	✔
FCC	✔
EAC	✔
Production certifiée ISO	✔
Conforme Directive RoHS	✔

Garantie	
Politique Pixel	ISO 9241-307
Période de garantie	3 ans
MTBF	50 000 heures

Dimensions / Poids	
Product height (mm)	400.4
Product width (mm)	551.4
Product depth (mm)	221
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	680x455x186 mm
Dimensions du produit (avec support)	551.4x400.4x221 mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	8.58 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	6.65 Kg

Textes et USP	
Marketing title	24 inch 1920x1200@60Hz 5 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.1 x 1 USB 2.0 x 4