Cavo Micro HDMI a DVI da 1m - Cavo adattatore da Micro HDMI a DVI - Cavo Convertitore Micro HDMI Type-D a monitor/display/proiettore video DVI-D Single Link - Durevole - M/M

ID prodotto: HDDDVIMM1M



Il cavo Micro HDMI® a DVI-D da 1 m HDDDVIMM1M permette di visualizzare presentazioni, video e immagini salvati su dispositivi portatili dotati di Micro HDMI (tablet, smartphone) su un display o proiettore dotato di DVI-D. In alternativa, al fine di incorporare l'audio nelle presentazioni video, è possibile utilizzare il nostro cavo audio stereo slim 3,5 mm da 1 m (MU3MMS).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di collegare un dispositivo dotato di micro HDMI (smartphone, tablet, ecc.) a un display o proiettore dotato di DVI-D

Caratteristiche

• CAVO MICRO HDMI A DVI: cavo Micro HDMI Maschio a DVI-D (19 pin) Maschio da 1m con supporto Full HD 1920x1200p, video a 60 Hz/1080p, single link, larghezza di banda 3,9 Gbps, profondità colore 24 BPP (RGB)

• RESISTENTE: Cavo adattatore video Full HD ad alta velocità rivestito in resistente PVC per un'elevata resistenza e affidabilità; La flessibilità del PVC impedisce il deterioramento dovuto a ripetute torsioni e uso intensivo; Ideale per ambienti commerciali

• QUALITÀ: il cavo adattatore da Micro HDMI a DVI è realizzato con filo 30AWG, connettori placcati in oro e una schermatura EMI con lamina di alluminio e treccia di rame per migliorare l'integrità e l'affidabilità del segnale, video e audio di alta qualità

• APPLICAZIONI: Questo cavo collega dispositivi Micro HDMI (Type-D): GoPro/Raspberry Pi 4/fotocamere (DSLR/Video)/Nikon/Canon al tuo Display DVI/Proiettore; Ideale per la visualizzazione su schermi più grandi; funziona con monitor Samsung/Dell/HP/Acer/LG

• SPECIFICHE: 1 metro - Nero - HDMI Maschio (Type-D/Micro) a DVI-Digital (19-pin) Femmina - Connettori placcati in oro - 30 AWG - Sezione 5mm - Guaina PVC - Schermatura EMI: Lamina di Aluminio con copertura 85% e treccia di rame

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Passivo
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Micro HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - DVI-D (19 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	30 AWG
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	39.4 in [100 cm]
	Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]

	Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [71.6 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.2 in [18.3 cm]
	Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
	Altezza del Pacco	0.9 in [2.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.7 oz [76.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro HDMI® a DVI-D 1 m - M/M
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.