PHILIPS

Delší životnost

LongLife EcoVision

Typ žárovky: H7

12 V, 55 W

Dlouhá životnost, méně výměn

Extrémně odolná žárovka

12972LLECOS2

Obezřetné řízení

Delší životnost, méně častá výměna

Jste již unaveni neustálým vyměňováním žárovek do světlometů? Díky delší životnosti ve srovnání se žárovkou do automobilu představují žárovky Philips LongLife EcoVision tu správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí zredukovat údržbu svých vozidel na minimum.

Automobilová žárovka velmi vysoké kvality, s mimořádnou odolností

- Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti UV záření

Vydrží podstatně déle než standardní žárovka

- Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost
- Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce
- Méně odpadu díky méně časté výměně
- Vysoce kvalitní design vlákna pro minimalizaci údržby
- Mimořádná životnost

Výrobce originálního vybavení

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců
- Oceňovaný výrobce automobilových žárovek
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Přednosti

Volba automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Výměna po dvou

Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický

Určeno pro více použití

Se žárovkou Philips LongLife EcoVision si řidiči nebudou muset dělat starosti s výměnou žárovek do světlometu až 1 500 hodin.

Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Vysoce kvalitní křemičité sklo

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Nižší nároky na údržbu

Díky žárovkám Philips LongLife EcoVision dosáhnete výrazně menšího počtu výměn. To z nich dělá ideální žárovky pro vozy s vysokým napětím.

Odolné proti vlhkosti



Pouze planoucí žárovka vyrobená z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C, sklo 800 °C) dokáže odolat tepelným šokům: pokud se horké žárovky dotkne kapka studené vody, což se může stát v případě, že jedete vodou s poškozeným světlometem.

Oceňované automobilové žárovky

Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu

Odolné proti UV záření

Speciální technologie povrstvení Philips proti působení UV záření chrání světlomet před ultrafialovým zářením. Z tohoto důvodu je křemičité sklo s povrstvením Philips proti UV záření dokonale vhodné pro všechny jízdní podmínky a zajišťuje dlouhou životnost světlometů.

Snižte množství odpadu a jezděte ekologičtěji

Je to ta správná volba pro řidiče, kteří hledají řešení šetrné k životnímu prostředí.

Určeno pro více použití

Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

LongLife EcoVision

Delší životnost

12972LLECOS2

Specifikace

Marketingové specifikace
Očekávané výhody: Dlouhá životnost
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Životnost až 1500 hodin

Popis výrobku
Aplikace: Dálková světla, Přední mlhové světlo, Potkávací světla
Základna: PX26d
Označení: H7 LongLife EcoVision
Homologace ECE
Řada: LongLife EcoVision
Technologie: Halogenové
Typ: H7

Životnost
Životnost: Až 1 500 h

Charakteristika světla
Lumeny: 1 500 ±10 % lm
Teplota barev: Až 3 100 K

Elektrické vlastnosti
Příkon: 55 W
Napětí: 12 V

Informace pro objednávání
Zadání obj.: 12972LLECOS2
Objednací kód: 36259628

Údaje na obalu
Typ balení: S2
EAN1: 8727900362596
EAN3: 8727900362602

Informace na obalu výrobku
Šířka: 11 cm
Výška: 13,3 cm
Čistá hmotnost na kus: 11,8 g
Hrubá hmotnost jednoho kusu: 46, 51,5 g
Délka: 5.3 cm
Množství v balení: 2
Minimální objednací množství (pro profesionály): 10

Informace na vnějším balení
Délka: 28,6 cm
Šířka: 14,1 cm
Výška: 12 cm
Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,515 kg

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání 2025-04-07
Verze: 10.10.1

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com