PHILIPS

Довший термін експлуатації

LongLife EcoVision

Тип лампи: H7

12 В, 55 Вт

Тривалий строк служби, менша замін

Неймовірна надійна лампа

12972LLECOS2

Керуйте автомобілем безпечно

Довший термін експлуатації, менше замін

Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.

Надзвичайно якісна та неймовірно надійна автомобільна лампа

- Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

Працює значно довше порівняно зі звичайною лампою

- Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно
- Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування
- Менше замін – менше відходів
- Високоякісна нитка розжарювання потребує мінімального технічного обслуговування
- Збільшений термін експлуатації

Виробник оригінального обладнання

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів
- Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп
- Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ECE

Основні особливості

Вибір виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Замінюйте попарно

Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

Призначені для багаторазового використання

Маючи лампи Philips LongLife EcoVision, водіям більше не доведеться думати про заміну ламп у фарах принаймні протягом наступних 1500 годин використання.

Відповідність стандартам ECE

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Високоякісне кварцове скло

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Менше технічного обслуговування

Завдяки Philips LongLife EcoVision лампи доведеться заміняти значно рідше. Це ідеальний варіант для автомобілів із високою напругою.

Стійкість до вологості



Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °C, скло 800 °C), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

Автомобільні лампи, відзначені нагородами

Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

LongLife EcoVision

Довший термін експлуатації

12972LLECOS2

Основні особливості

Стійкість до ультрафіолету

Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

Зменшуйте відходи, бережіть екологію

Найкращий вибір для водіїв, які шукають безпечне для довкілля рішення освітлення.

Призначені для багаторазового використання

Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

LongLife EcoVision

Довший термін експлуатації

12972LLECOS2

Специфікації

Маркетингові особливості

Очікувані переваги: Тривалий строк служби
Особливість виробу: Термін експлуатації до 1500 годин

Опис виробу

Застосування: Фари дальнього світла, Передні протитуманні фари, Фари ближнього світла
Цоколь: PX26d
Позначення: H7 LongLife EcoVision
Відповідність стандартам ECE
Лінійка: LongLife EcoVision
Технологія: Галогенні
Тип: H7

Термін експлуатації

Термін експлуатації: До 1500 год

Характеристики світла

Люмен: 1500 ±10% лм
Колірна температура: До 3100 K

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 55 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 12972LLECOS2
Код замовлення: 36259628

Дані упаковки

Тип упаковки: S2
EAN1: 8727900362596
EAN3: 8727900362602

Інформація про упаковку

Ширина: 11 см
Висота: 13,3 см
Вага нетто однієї одиниці: 11,8 г
Вага брутто однієї одиниці: 46, 51,5 г
Довжина: 5.3 см
Кількість в упаковці: 2
Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

Інформація про упаковку

Довжина: 28,6 см
Ширина: 14,1 см
Висота: 12 см
Вага брутто однієї одиниці: 0,515 кг

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

Дата випуску 2025-04-17
Версія: 10.10.1

www.philips.com