Productinformatieblad

Specificaties



Veelzijdige, verticale kabelgeleider voor racks met 2 of 4 staanders, 84"H x 12"B, deur aan één zijde

AR8665

EAN Code: 0731304291602

Prijs: 1.770,00 EUR

Overzicht

Presentatie	Deze 30 cm brede, verticale kabelgeleider voor racks met een open frame en 2 of 4 staanders heeft een grote capaciteit en een enkelzijdige kabelgoot met meerdere interne kabelafsnoerlocaties en gladde plastic vingers met tussenruimten van 1U, voor gestructureerde patchingtoepassingen.

Hoofd

product of component type	Kabelorganizer
meegeleverde apparatuur	Deuren Installatiegids Montagemateriaal

Complementair

mounting mode	Niet rekmonteerbaar
colour	Zwart
hoogte	2134 mm
breedte	304 mm
diepte	360 mm
net weight	30,4 kg

Milieu

product certifications	UL listed

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	40,2 cm
verpakking 1 breedte	228 cm
verpakking 1 lengte	54 cm
verpakking_1_gewicht	36,3 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**127 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**122 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**95**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative









Productinformatieblad AR8665

