Philips LongLife EcoVision
Pidempi käyttöikä

Polttimotyyppi: PY21W
12 V, 21 W
Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli
Erittäin kestävä polttimo

12496LLECOCP

Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philips LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Pidempi vaihtoväli vähentää jätettä
- Korkealaatuinen hehkulanka vähentää huoltoa

Alkuperäisosavalmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.

PHILIPS

Pidempi käyttöikä
Polttimotyyppi: PY21W 12 V, 21 W, Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli, Erittäin kestävä polttimo

12496LLECOCP

Kohokohdat

ECE-tyyppihyväksyntä
Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Ajoneuvovalmistajien valinta
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda pareittain

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Vähennä jätettä, aja vihreämmin
Oikea valinta ympäristötietoiselle kuljettajalle.

Vähemmän huoltoa

Philipsin LongLifeEcoVision -polttimoiden vaihtoväli on selvästi tavallista pidempi, joten ne sopivat erinomaisesti korkeajännitteisiin autoihin.

Kestää kosteutta


Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkisiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot

Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.

UV-säteilyn kestävä

Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

Pidempi käyttöikä

12496LLECOCP

Polttimotyyppi: PY21W 12 V, 21 W, Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli, Erittäin kestävä polttimo

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot
- Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: pidempi käyttöikä

Tuotteen kuvaus
- Käyttö: etuvilkku, takavilkku
- Kanta: BAU15s
- Nimike: PY21 LongLife EcoVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: LongLife EcoVision
- Tekniikka: perinteinen
- Tyyppi: PY21W

Sähkötiedot
- Teho: 21 W
- Jännite: 12 V

Tilaustiedot
- Tilausmerkintä: 12496LLECOCP
- Tilauskoodi: 38218173

Pakkauksen tiedot
- Pakkaustyyppi: CP
- EAN1: 8727900382181
- EAN3: 8727900391084

Pakatun tuotteen tiedot
- Nettopaino/kpl: 8 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 10,4 g
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 50

Ulkopakkauksen tiedot
- Pituus: 27,8 cm
- Leveys: 26,1 cm
- Korkeus: 17,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 2,080 kg

Julkaisupäivä 2024-09-25

Versio: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com