Philips LongLife EcoVision
Längre hållbarhet

Typ av lampa: PY21W
12 V, 21 W
Lång livslängd, färre byten
Mycket tålig lampa

12496LLECOCP

Kör försiktigt

Längre livslängd, färre byten

Är du trött på att byta lampor till stålkastarna hela tiden? Philips LongLife EcoVision håller längre än en billampa och är det främsta alternativet för förare som vill minska på underhållsarbetet.

Mycket tålig billampa av väldigt hög kvalitet
- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Varar avsevärt längre än en standardlampa
- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet
- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
- Färre byten betyder mindre skräp
- Glödtrådsdesign av hög kvalitet minimerar underhåll

Tillverkare av originalutrustning
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Prisbelönt billampstillverkare
- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

PHILIPS

12496LLECOCP

Funktioner

ECE-certifiering
Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Rekommenderas av biltillverkare
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Byt ut parvis

Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Utformad för flera användningsområden

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Eftersom trycket inuti lampan är högre kan UV-kvartsglaset producera starkare ljus.

Minska skräpet och kör miljövänligare
Det är rätt val för förare som letar efter en miljövänligare belysningslösning.

Minskat underhåll

Med Philips LongLifeEcoVision behöver du inte byta lamporna lika ofta. Det gör dem till den perfekta lampan för bilar med högre spänning.

Fukttålig


Endast en lysande glödlampa i kvartsglas (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

Prisbelönade billampor

Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.

UV-tålig

Philips särskilda teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och garanterar deras livslängd.

Längre hållbarhet
Typ av lampa: PY21W 12 V, 21 W, Lång livslängd, färre byten, Mycket tålig lampa

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer
- Väntade fördelar: Lång hållbarhet
- Produktbeskrivning: Längre livslängd

Produktbeskrivning
- Tillämpning: Främre blinkers, Bakre blinkers
- Sockel: BAU15s
- Beteckning: PY21 LongLife EcoVision
- ECE-certifierad
- Sortiment: LongLife EcoVision
- Teknik: Standard
- Typ: PY21W

Elektriska specifikationer
- Wattal: 21 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation
- Beställningspost: 12496LLECOCP
- Beställningskod: 38218173

Förpackningsinformation
- Förpackningstyp: CP
- EAN1: 8727900382181
- EAN3: 8727900391084

Produktinformation i förpackning
- Nettovikt per del: 8 g
- Bruttovikt per del: 10,4 g
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 50

Förpackningsinformation
- Längd: 27,8 cm
- Bredd: 26,1 cm
- Höjd: 17,5 cm
- Bruttovikt per del: 2,080 kg

Publiceringsdatum
2024-09-30

Version: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com