Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco

ID prodotto: MDP2VGDVHDW



Il convertitore Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI MDP2VGDVHDW offre una soluzione 3 in 1 per il collegamento di una sorgente mDP quale, ad esempio, un MacBook Pro® / MacBook Air® dotato di Thunderbolt™ a un display VGA, DVI o HDMI. Assicurando la compatibilità praticamente con qualsiasi display, televisore o proiettore, questo adattatore compatto e leggero offre una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

In sala riunioni è possibile realizzare immediatamente il collegamento anche non sapendo quali porte di collegamento sono disponibili. MDP2VGDVHDW massimizza la connettività audio/video di MacBook® offrendo tre porte di uscita diverse con un singolo adattatore compatto.

Il convertitore 3 in 1 è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta I/O Thunderbolt. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in VGA, HDMI o DVI senza rinunciare alla qualità video.

Questo convertitore Mini DisplayPort non richiede un adattatore di alimentazione e massimizza la portabilità adattandosi facilmente alla borsa del laptop grazie al design compatto e leggero.

MDP2VGDVHDW presenta un elegante design di colore bianco che si abbina perfettamente a MacBook® Pro o MacBook Air® ed è.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile

• Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro

• Permette di collegare un display DVI, VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

• ADATTATORE DISPLAY 3 IN 1: collega una sorgente MIni DisplayPort a qualsiasi display con un unico adattatore; supporta mDP a HDMI, DVI o VGA (solo un'uscita attiva alla volta) e audio surround a 7.1 canali tramite HDMI per configurazioni AV ad alta fedeltà

• RISOLUZIONI VIDEO: Questo adattatore video da viaggio supporta fino a 4K a 30 Hz tramite uscita HDMI e fino a 1920x1200/1080p tramite uscite DVI e VGA; progettato per implementazioni versatili in ambienti di visualizzazione sia moderni che tradizionali

• PLUG-AND-PLAY: adattatore indipendente dal sistema operativo che non richiede driver o software, ideale per implementazioni rapide su sistemi Windows, macOS e Linux senza costi IT aggiuntivi

• DESIGN ADATTO AI VIAGGI: questo adattatore A/V presenta un design leggero e compatto che si inserisce facilmente nelle borse per laptop o nei kit portatili di tecnici e professionisti IT; ideale per configurazioni mobili e workstation desktop permanenti

• SPECIFICHE TECNICHE: Design unidirezionale (converte solo da una sorgente Mini-DisplayPort a un monitor HDMI/DVI/VGA); porte HDMI/DVI passive; porta VGA attiva; lunghezza cavo 15 cm; colore: bianco

---

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	N. di display supportati	1
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DVI-D - Single-Link
		HDMI - 1.4

		VGA
	Audio	Sì
Prestazioni		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200/1080p
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
		HDMI - 7.1 Channel Audio
		VGA - No Audio Support
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		1 - DVI-D (25 pin)
Note/requisiti speciali		
	Nota	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
		La porta HDMI è una porta di tipo passivo.
		La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.
		La porta VGA è una porta di tipo attivo.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Ambientale		

	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	10~85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Lunghezza del cavo	5.9 in [150 mm]
	Lunghezza prodotto	10.6 in [27.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	2.0 oz [57.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.0 in [12.6 cm]
	Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
	Altezza del Pacco	1.0 in [2.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
		1 - Guida per l'installazione
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.