PHILIPS

koplamp auto

Vision

Type lamp: H7

Verpakking van 1

12 V, 55W



12972PRC1

Veiligheid boven alles

Tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp

De Vision-koplampen bieden 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

Veruit betere prestaties dan een standaardkoplamp

- Vision-lampen projecteren 25 meter langere lichtstralen dan standaardlampen
- Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Vision

koplamp auto

12972PRC1

Kenmerken

Tot 30% meer zicht



Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.

Betere zichtbaarheid en snellere reactie

Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.

Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

Per paar vervangen

Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Ontworpen voor meervoudig gebruik

Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

Vision

koplamp auto

12972PRC1

Kenmerken

Vochtbestendig



Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 ºC en glas 800 ºC) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

Bekroonde autolampen

Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

UV-bestendig

De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

Vision

koplamp auto

12972PRC1

Specificaties

Marketingspecificaties
Verwachte voordelen: Meer licht
Productkenmerk: Tot 30% meer zicht

Productbeschrijving
Toepassing: Grootlicht, Mistverlichting voor, Dimlicht
Voet: PX26d
Aanduiding: H7 Vision
ECE-goedkeuring
Collectie: Vision
Technologie: Halogeen
Type: H7

Levensduur
Levensduur: Tot 550 uur

Lichtkenmerken
Lumen: 1500 lm
Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

Elektrische kenmerken
Wattage: 55 W
Voltage: 12 volt

Bestelinformatie
Bestelnummer: 12972PRC1
Bestelcode: 40593760

Gegevens van de verpakking
EAN1: 8711500405937
EAN3: 8711500405944

Verpakkingsinformatie
Breedte: 3,5 cm
Hoogte: 6,5 cm
Nettogewicht per stuk: 11,8 g
Brutogewicht per stuk: 18,2 g
Lengte: 3.5 cm
Verpakkingshoeveelheid: 1
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 100

Verpakkingsinformatie
Lengte: 37,6 cm
Breedte: 18,6 cm
Hoogte: 14,7 cm
Brutogewicht per stuk: 1,82 kg

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatiedatum
2025-03-19
Versie: 8.8.1

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com