0,3 m Stromkabel Verlängerung, C14 auf C13, 10A 125V, 18AWG, Stromkabel Verlängerung für Computer, IEC-320-C14 auf IEC-320-C13 AC Netzteil Stromkabel Verlängerung, UL gelistet

Produkt-ID: PXT1001

Das PXT1001 C14 zu C13 Stromkabel verlängerung verfügt über einen weiblichen Stecker, der an Ihren Monitor, Drucker usw. angeschlossen wird, und einen männlichen Stecker, der in ein anderes Stromkabel eingesteckt wird, wodurch Sie die Verbindung zwischen Ihren Geräten und der Steckdose um bis zu 30 cm verlängern können.

Dieses von Experten entworfene und aus hochwertigen Materialien hergestellte Stromkabel wird durch unsere lebenslange Gewährleistung unterstützt.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

• Verlängern Sie Ihr Computerstromkabel um bis zu 30 cm

## Merkmale

• AC STROMKABEL: Dieses 30cm 18AWG Verlängerungskabel mit IEC 60320 C14 und IEC 60320 C13 Steckern ist für Büro/Heimbüro geeignet | Schutzklasse 125V bei 10A

• LEISTUNG UND SICHERHEIT: UL geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene zugentlastete Stecker für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-Leiter Verlängerungskabel aus 100% Kupferdraht | Dieses Stromkabel ist auch in anderen Längen erhältlich

• SPEZIFIKATIONEN: 30cm AC Stromkabel | IEC 60320 C14 auf IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Manteltyp: SVT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3&degC bis 60&degC | Kabel Außendurchmesser: 6,1mm

• KOMPATIBILITÄT: PC Stromkabel IEC 60320 C14 arbeitet mit nordamerikanischen Steckdosen | IEC C13 Stecker arbeitet mit den meisten Desktop Computern, Servern, PDUs, UPS, Druckern und mehr | Ersatz PC Stromversorgungskabel

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebestimmungen | Lifetime |
| | Anzahl von Leitern | 3 |
| Steckverbinder | | |
| | Steckverbindertyp(en) | 1 - IEC 60320 C13 Strom |
| | | 1 - IEC 60320 C14 Strom |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | | |
| | Hinweis | UL gelistet |
| Strom | | |
| | Eingangsspannung | 125 AC |
| | Eingangsstrom | 10 A |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Schwarz |
| | Drahtstärke | 18 AWG |
| | Kabellänge | 1.0 ft [0.3 m] |
| | Produktlänge | 1.0 ft [0.3 m] |

| | | |
|---|---|---|
| | Produktbreite | 0.0 in [0.0 mm] |
| | Produkthöhe | 0.0 in [0.0 mm] |
| | Produktgewicht | 1.7 oz [48.0 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Package Length | 2.0 in [50.0 mm] |
| | Package Width | 0.3 in [7.0 mm] |
| | Package Height | 4.8 in [12.1 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 lb [0.1 kg] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - 30 cm Standard-Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13 |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.