Horizontaler 1HE Rack Finger Kabelkanal mit Abdeckung - 19" Netzwerk/serverschrank Finger Kabelführung Panel - geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung

Produkt-ID: CMDUCT1UX



Die 1U Fingerkanal-Kabelführungsblende CMDUCT1UX wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, sodass Sie horizontale Kabel durch einen verdeckten Kabelkanal führen können. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Kabelführung dient als entfernbare obere Abdeckung, so dass gebündelte Kabel schnell und einfach hinzugefügt oder entfernt werden können. Der Kanal hat an jeder Seite eine Reihe von Fingern und Durchlässe an der Rückseite, damit Sie Kabel dort entlang führen können, wo Sie sie benötigen, und dabei die Kabel entlasten können.

Die Kabelführung besteht aus hochwertigem Stahl und ist damit eine strapazierfähige Lösung für Ihren Serverraum oder Kabelschrank. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (M5 und M6) geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

CE

Anwendungen

• Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel ordentlich und sauber zu führen

Merkmale

• FORTSCHRITTLICHES KABEL MANAGEMENT: Der abgedeckte Kabelkanal bietet eine Reihe von Fingern auf beiden Seiten sowie Durchgangslöcher auf der Rückseite, damit Sie Ihre Kabel dorthin führen können, wo Sie sie benötigen

• PERFEKT FÜR GEBÜNDELTE KABEL: Der Kabelmanager hat eine abnehmbare obere Abdeckung, mit der gebündelte Kabel schnell hinzugefügt oder entfernt werden können

• STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION: Der aus hochwertigem Stahl gefertigte 1HE Rack Finger Kabelmanager ist eine robuste Lösung für Ihren Server- oder Verkabelungsraum

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Horizontaler Finger Kabelkanal für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	U-Höhe	1U
	Industrienormen	EIA RS310-D
	Orientierung	Horizontal
	Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
	Produktbreite	2.8 in [7.2 cm]
	Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
	Produktgewicht	1.6 lb [0.7 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.7 in [16.9 cm]

	Paketbreite	21.8 in [55.4 cm]
	Pakethöhe	4.5 in [11.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.5 lb [1.1 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Horizontaler Kabelkanal
		2 - M6x15-Schrauben
		4 - M6-Käfigmuttern
		4 - Schrauben M6x12 mm
		4 - M6 Kunststoffunterlegscheiben
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.