StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Panel de Administración Horizontal y Vertical de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillos y Canaleta

StarTech ID: CMPNL2UC



El panel de administración de cables (2U), modelo CMPNL2UC, con conducto con lengüetas y ganchos de anillo en D, se puede montar en un rack de servidores estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 columnas, a fin de organizar los cables tanto vertical, como horizontalmente. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Fabricado con acero de alta calidad, este organizador de cables está diseñado como solución a doble cara, tanto para la parte frontal, como trasera del panel. La parte frontal está equipada con 4 ganchos de anilla en D horizontales y 4 verticales, mientras que la parte trasera incluye 2 ganchos adicionales, así como un conducto para cables con una serie de lengüetas que permiten situar los cables donde se necesiten y reducir a la vez la tensión de los cables.

Como ventaja extra, el panel también permite el flujo de aire adecuado a través del rack, ya que cubre los espacios abiertos entre equipos. De fácil instalación, este organizador horizontal de cables incluye en total 2 juegos de tornillos para el rack (10/32 y 12/24).

Nota: los ganchos de este sistema de gestión de cables se extienden más de 19 pulgadas. En consecuencia, algunos racks con escasa separación entre sí o con orificios internos de montaje en rack pueden no ser compatibles con este producto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Spec Sheet

Applications

- Utilícelo con gabinetes y racks de servidores, armarios para alambres estructurados y cables de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización

Features

- Ganchos de anillo en D en la parte frontal (x4) y trasera (x2) del panel
- Canaleta con lengüetas en la parte trasera para situar los cables
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Diseño 2U para rack
- Sólida estructura de acero
- Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas
- Tornillos del rack incluidos

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altura U	2U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Front Mount (Front Only)
Orientation	Horizontal
Altura Externa	3.5 in [88.1 mm]
Ancho Externo	20.3 in [516 mm]
Color	Black
Peso del Producto	3.4 lb [1.5 kg]
Profundidad Externa	4 in [102.2 mm]
Tipo de Gabinete	Steel
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 lb [1.9 kg]
Incluido en la Caja	1 - Organizador combinado de cableado (2U)
Incluido en la Caja	24 - Sujetacables
Incluido en la Caja	4 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
Incluido en la Caja	4 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
Incluido en la Caja	4 - Tornillos UNC 5/8" #12-24
Incluido en la Caja	4 - Tuercas enjauladas #12-24 UNC

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available