Spec Sheet

2U dubbelsidig horisontell/vertikal kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med fingrar

StarTech ID: CMPNL2UC



CMPNL2UC 2U kabelhanteringspanelen monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att organisera både horisontellt och vertikalt kablage med en kombination av D-krokar och kanal med fingrar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelorganiseraren är tillverkad i stål av högsta kvalitet och designad som en dubbelsidig lösning med kabelhantering på både fram- och baksida. Framsidan har 4 vertikala och 4 horisontella D-krokar och baksidan har ytterligare 2 samt en kabelkanal med fingrar som hjälper dig dra kablarna som du vill ha dem och samtidigt minska belastningen på kablarna.

Som en extra bonus ger panelen dessutom ordentligt luftflöde genom hyllan genom att stänga till öppna ytor mellan utrustning. För enkel installation medföljer 2 set med hyllskruvar (10/32 och 12/24).

Obs.: Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna produkt.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Applications

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna i ordning

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- D-krokar på framsidan (x4) och baksidan (x2) av panelen
- Kanal med fingrar på baksidan för kabeldragning
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- 2U hylldesign
- Tålig stålkonstruktion
- Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Hyllskruvar ingår

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)
Orientation	Horizontal
U-höjd	2U
Extern bredd	20.3 in [516 mm]
Extern höjd	3.5 in [88.1 mm]
Externt djup	4 in [102.2 mm]
Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktvikt	3.4 lb [1.5 kg]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 lb [1.9 kg]
Ingår i paketet	1 - 2U kombinerad kabelhanterare
Ingår i paketet	24 - Kabelklämmor
Ingår i paketet	4 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar
Ingår i paketet	4 - #10-32 UNF-korgmuttrar
Ingår i paketet	4 - 5/8" #12-24 UNF-skruvar
Ingår i paketet	4 - #12-24 UNC-korgmuttrar

Certifications, Reports and Compatibility





