LED-Kapsel von Verbatim G4 2.3 W



- G4 Sockel
- 12 AC/DCV
- 40.000 stunden Lebensdauer
- 86% Energieeinsparung
- Lichtstrom: 160 lm
- Entspricht 17W einer Glühlampe

Artikelnr.	**52620**
Allgemeine Daten	
Lampensockel	G4
Design	Kapsel
Elektrische Daten	
Leistung (W)	2.3
Entsprechende Wattzahl	17
Spannung (V)	12V AC/DC
Dimmbar	nein
Leistungsfaktor	0.65
Betriebsfrequenz (Hz)	50-60
Abmessungen	
Länge (mm)	38
Durchmesser (mm)	19
Gewicht (g)	12
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (lm)	160
CRI	80
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtstärke (cd)	6.5
Abstrahlwinkel (°)	150
Lichtausbeute (lm/W)	70
Lebensdauer (hrs)	40,000
Schaltzyklus	100,000

14/07/2017

Technical Drawings



14/07/2017

Lichttechnische Daten





Energieeffizienzklasse



Verpackungsdetails

Barcode
023942526209

EAN 128
(02)00023942526209(37)10(91)814

EAN 14
50023942526204

Verpackungsmaße (H x B x L)
H90*W20*L135 (mm)

Verpackungsgewicht:
27 (g)

MBM
10

Kartonmaße (H x B x L)
H141*W118*L118 (mm)

Kartons/Palette
324

Lagen/Palette
6

Einheiten/Palette
3240

14/07/2017