PHILIPS

Reflektor punktowy montowany w podłożu/ szpikulec Moss 3 W

myGarden

2700 K

Stal nierdzewna

Wodoodporne



17306/47/16

Oświetlenie ogrodu w nocy

Ten solidny wbudowany reflektor punktowy LED ze stali nierdzewnej Philips myGarden Moss może podświetlić ścieżkę i podjazd, nie zmieniając wyglądu ogrodu. Najlepsze materiały i wysokiej jakości żarówki LED firmy Philips sprawiają, że po zainstalowaniu produkt praktycznie nie wymaga konserwacji.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Duża trwałość – do 15 lat
- Ciepłe, białe światło
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Zaprojektowany dla Twojego ogrodu

- IP67 – wodoszczelność

Zalety

Oszczędność energii

Niższe zużycie energii niż niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajnośćć oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Duża trwałość

Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin (co oznacza 15 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Ciepłe, białe światło

Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

5 lat gwarancji na system LED

Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

IP67 – wodoszczelność

Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Ta lampa zewnętrzna ma poziom IP67, co oznacza, że jest odporna na czasowe zalanie i jest idealna do podświetlania ścieżek lub podjazdów. Można nawet przejechać po niej samochodem.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie
- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Stal nierdzewna

Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska
- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Obszar ogrodowy
- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90

Różne
- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Punktowe oświetlenie gruntowe
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu
- Waga netto: 0,32 kg
- Długość: 11,4 cm
- Odległość od wgłębienia: 115 mm
- Szerokość: 11,4 cm

Serwis
- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 270
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Źródło światła w zestawie: 3 W
- Kod IP: IP67
- Klasa ochronności: Klasa II
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt: 8718696120606
- Waga netto: 0,32 kg
- Waga brutto: 0,37 kg
- Wysokość: 12,8 cm
- Długość: 12,3 cm
- Szerokość: 12,3 cm

Data wydania: 2025-05-23
Wersja: 0.526

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.