PHILIPS

„Moss“ įžeminimo taškai / smaigas 3 W

„myGarden”

2700 K

Plieninis

Atsparus vandeniui



17306/47/16

Apšvieskite savo sodą naktį

Ši tvirta nerūdijančiojo plieno „Philips myGarden Moss“ įleidžiamoji taškinė šviesos diodų lemputė apšviečia takus ir įvažiavimo kelius nepakeisdamas jūsų sodo išvaizdos. Kokybiškos medžiagos ir aukštos kokybės „Philips“ šviesos diodai po įrengimo nereikalauja beveik jokios priežiūros.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų
- Šiltai balta šviesa
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Sukurtas jūsų sodui

- IP67 – atsparus aplinkai

Ypatybės

Energijos taupymas

Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvas

Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Ilgas naudojimo laikas

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija, dėl kurios lemputė tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų, jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungsite / išjungsite ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Šiltai balta šviesa

Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šios „Philips“ lemputės šviečia šiltai balta šviesa ir sukuria jaukią atmosferą.

5 m. garantija LED sistemai

Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

IP67 – atsparus aplinkai

Šis „Philips“ lauko šviestuvas specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui, buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkėms, o antrasis – vandeniui klasę. Šis lauko šviestuvas pagamintas pagal IP67: jis yra apsaugotas nuo laikino panardinimo į vandenį ir puikiai tinka keliukų ir įvažiavimų apšvietimui. Galite net jį pervažiuoti.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Plieninis
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Ilgaamžiškumas
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas
- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

Sodas
- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės
- Spalvos indeksas (CRI): 90

Kita
- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Grindiniai taškiniai šviestuvai/ šviestuvai su smaigaliais
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,32 kg
- Ilgis: 11,4 cm
- Įleidimo gylis: 115 mm
- Plotis: 11,4 cm

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 270
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lemputės galia vatais: 3 W
- IP kodas: IP67
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8718696120606
- Grynas svoris: 0,32 kg
- Grynasis svoris: 0,37 kg
- Aukštis: 12,8 cm
- Ilgis: 12,3 cm
- Plotis: 12,3 cm

Išleidimo data:
2025-05-29
Versija: 0.526

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.