PHILIPS

# Lampa sufitowa Cinnabar 17 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biały




33362/31/16



# Pomaluj swój dom światłem

Philips myLiving Cinnabar to okrągła, biała lampa sufitowa, która oświetla pomieszczenia w domu przyjemnym strumieniem ciepłego, białego światła LED. Dzięki specjalnemu pierścieniowi łagodne, rozproszone światło jest wzbogacone o efekt błyszczącej aureoli.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Ciepłe, białe światło
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości
- Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju

# Zalety

### Oszczędność energii

Niższe zużycie energii niż niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

### Oświetlenie LED wysokiej jakości

Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajnoścć oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

### Ciepłe, białe światło

Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

### 5 lat gwarancji na system LED

Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

### Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

### Tworzenie wytwornego nastroju

Ta lampa została stworzona w oparciu o nowoczesne poczucie smaku, trendy i style życia. Doskonale wtapia się w wystrój wnętrza i pozwala stworzyć wymarzony, niepowtarzalny nastrój.

# Dane techniczne

### Właściwości źródła światła
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

### Stylistyka i wykończenie
- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

### Trwałość
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### Ochrona środowiska
- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

### Właściwości światła
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

### Różne
- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak

### Inne właściwości
- Prąd pobierany przez źródło światła: 142 mA
- Wydajność: 88 lm/W

### Wymiary i waga produktu
- Waga netto: 0,42 kg
- Wysokość: 7,9 cm
- Długość: 32 cm
- Szerokość: 32 cm

### Serwis
- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 24 W
- Średnica: 320 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1500
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I

### Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt: 8718696122785
- Waga netto: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,7 kg
- Wysokość: 8,7 cm
- Długość: 34,4 cm
- Szerokość: 34,4 cm

Data wydania: 2025-06-12
Wersja: 0.633

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.