Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Cable de alimentación para uso pesado para computadora, 10A, 14AWG (NEMA 5-15P a IEC-320-C13), 0.61 m (2 pies)

NÚMERO DE MODELO: **P007-002**

Destacado

- Cable de Alimentación C13 a 5-15P de 0.61 m [2 pies]
- 3 conductores 14 AWG - 15A - 125V
- Cumple con RoHS.
- Incluido en UL

El Paquete Incluye

Cable de Alimentación C13 a 5-15P de 0.61 m [2 pies]

General

Utilice el P007-002 de Tripp Lite en aplicaciones de servidor que requieren un cable de mayor calibre y de mayor valor nominal. Conectores de C13 a 5-15P, conductores AWG 3 x 4, valor nominal de 15A/250V. Garantía de por vida de Tripp Lite.

Características

- Cable de alimentación de uso pesado, moldeado, de 0.61 m [2 pies]
- IEC-60320-C13 a NEMA 5-15P
- 3 conductores 14 AWG, SJT, 15A, 125 Volts
- Cumple con RoHS.
- UL Listed

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332150011
	North America
	PC; Monitor; Server
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Longitud del Cable (pies)	2
Longitud del Cable (m)	0.6
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
FÍSICAS	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm²)	2.08
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	10.000 x 7.100 x 0.500
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 18.03 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.3300
Peso de Envío (kg)	0.15
Color	Negro
	3
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	NEMA 5-15P
Lado B - Conector 1	IEC-320-C13
FUNCIONES ESPECIALES	
	No
	Sí
	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.