TL-M RS Super 80

TL-M RS Super 80 65W/830 SLV/25

TL-M RS Super 80 mit 38 mm Röhrendurchmesser bietet eine bessere Lichtausbeute und Farbwiedergabe als TL-Standardlampen. Die Lampe hat eine äußere Silikonbeschichtung sowie einen externen Zündstreifen und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Produkt Daten

- **Allgemeine Eigenschaften**

Sockel	G13 [Sockel G13]
Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	13000 h
Systembeschreibung	Schnellstarter (RS)

- **Lichttechnische Daten**

Lichtstrom (Nom)	5100 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	84 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	92 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	89 %
Farbkoordinate X (Nom)	438
Farbkoordinate Y (Nom)	403
Ähnlichste Farbtem-peratur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	80 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85

- **Elektrische Kenndaten**

Power (Rated) (Nom)	64.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.670 A
Voltage (Nom)	110 V

- **Dimmen**

Dimmbar	Ja

- **Zulassungen und Anwendungseigenschaften**

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	8.0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	74 kWh

- **Produktdaten**

Gesamt-Produktcode	871150072516540
Bestell-Produktname	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500725165
Bestellcode	72516540
Local Code	1009683
Anzahl pro Verpa-ckung	1
Anzahl pro Umverpa-ckung	25
Material-Nr. (12NC)	928031008371
Nettogewicht (Einzel-teil)	337.200 g
ILCOS Code	FD-65/30/1B-LC/P-G13

PHILIPS

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



TL-M 65W/830 RS

Product	D	A	B	B	C
TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25	40.5 mm	1500 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

G13, T12



Photometrische Daten





© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten