Spot

- 5 W (50 W)
- GU10
- Blanc chaud
- Intensité invariable

8718696483787

Éclairage de mise en valeur durable avec faisceau lumineux fin

Oubliez le casse-tête des remplacements de spots

Les spots LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et projettent un faisceau lumineux fin. Ils sont idéaux pour remplacer les spots de 50 W dotés d'un culot GU10.

Avantages

Créez une atmosphère chaleureuse

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence (2 700 K)

Une solution durable

- Durée de vie jusqu'à 15 ans

Éclairage immédiat (LED)

- Éclairage instantané, dès l'allumage

PHILIPS

Fonctions

Éclairage instantané, dès l'allumage

Aucune attente : les ampoules LED Philips atteignent un niveau maximal de luminosité dès l'allumage.

Durée de vie jusqu'à 15 ans

Avec jusqu'à 15 000 heures de durée de vie, cette ampoule LED Philips créera l'atmosphère que vous recherchez pendant 15 ans environ.*

Lumière blanche et chaude (2 700 K)

La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les ampoules dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Caractéristiques de l'ampoule

Forme	Spot
Culot	GU10
Intensité réglable	Non
Tension	220 - 240 V

Consommation électrique

Puissance consommée	5 W
Puissance équivalente	50 W
Label d'efficacité énergétique	A+
Consommation électrique pour 1 000 h	5 kWh

Caractéristiques lumineuses

Usage	Éclairage de mise en valeur
Puissance lumineuse	350 lumen
Angle de faisceau	36 degré
Couleur	Blanc chaud
Température de couleur	2700 K
Effet lumineux/finition	Blanc chaud
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Temps d'allumage	< 0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	Lumière totale instantanée
Intensité nominale du faisceau central	900 cd

Durée de vie

Durée de vie de la lampe	15000 heure(s)
Nombre de cycles d'allumage	50000
Facteur de conservation du flux lumineux	0,7
Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour)	15 an(s)

Dimensions de l'ampoule

Hauteur	55 millimètre
Largeur	50 millimètre

Autres caractéristiques

Teneur en mercure	0 mg
Facteur de puissance	> 0,5
Ampérage de la lampe	40 mA

Valeurs nominales

Puissance nominale	5 W
Flux lumineux nominal	350 lumen
Durée de vie nominale	15000 heure(s)
Angle de faisceau nominal	50 degré

Les données sont sujettes à changement
2017, décembre 22

Version: 1.0.1
EAN: 8718696483787

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com