www.r-go-tools.com
info@r-go-tools.com

R-Go Steel Hang Out Muurbeugel

verstelbaar, zilver

Reference: RGOSC170

EAN number: 8719274490302

Geschikt voor staand werken

De R-Go Hang Out Muurbeugel voor beeldscherm en toetsenbord is uitermate geschikt voor staand werken. Het beeldscherm is draaibaar en kantelbaar en is onafhankelijk van het werkblad in hoogte verstelbaar. De R-Go Hang Out Muurbeugel is eenvoudig te reinigen en hij is gemaakt van duurzaam materiaal.

Referentie	RGOSC170
EAN nummer	8719274490302

Model en functie

Model:	Muurbeugel
Capaciteit (in kg):	10 kg
Geschikt voor schermdiagonaal:	≤ 27"
Andere opties:	1 beeldscherm
VESA:	75x75 mm en 100x100 mm

Bekijk alle specificaties

Verstelbaarheid

In hoogte verstelbaar:	Ja
Kantelen:	90°
Roteren:	0°
Zwenken:	100°

Algemeen

Lengte (mm):	380
Breedte (mm):	640
Hoogte (mm):	790
Gewicht (gram):	3430
Product materiaal:	Staal
Kleur:	Zilver
Serie:	R-Go Steel
Garantieperiode (in jaren):	2

Logistieke informatie

Afmetingen verpakking (LxBxH in mm):	800 x 270 x 130
Brutogewicht (in grams):	3970
Afmeting omdoos:	800 x 270 x 130
Omdoos gewicht (in gram):	3970
Hoeveelheid in doos:	1
HS code (tariff):	73262000
Land van oorsprong:	Nederland