FPMA-D1250BLACK NEWSTAR FLATSCREEN BUREAUSTEUN

De FPMA-D1250BLACK is een bureausteun voor flat screens t/m 60" (152 cm).

SPECIFICATIES

Bureaumontage	Voet
Diepte	19 cm
Garantie	5 jaar
Hoogte	53 - 71 cm
Hoogteverstelling	Manual
Kleur	Zwart
Max. beeldformaat	60
Max. draagvermogen	40
Min. beeldformaat	32
Min. draagvermogen	0
Schermen	1
Type	Vlak
VESA maximaal	600x400 mm
VESA minimaal	200x200 mm
EAN code	8717371445515

Met deze NewStar monitorarm, model FPMA-D1250BLACK, plaatst u een flatscreen op het bureau via een bureauvoet.

Door gebruik te maken van een flatscteen standaard profiteert u optimaal van de mogelijkheden van uw scherm. De steun is in hoogte te verstellen.

De FPMA-D1250BLACK is geschikt voor schermen t/m 60" (152 cm). Het draagvermogen van de arm is 40 kg. Dit product is geschikt voor schermen met een VESA gatenpatroon van 200x200 mm tot 600x400 mm. Heeft u een afwijkend (groter) gatenpatroon, dan kunt u dit oplossen met een van onze VESA verloopplaten.

NewStar Products Europe B.V.
Wateringweg 62/B
2031 EJ HAARLEM
THE NETHERLANDS

Phone : +31(0)23-5478888
Fax : +31(0)23-5478889
Email : info@newstar.nl
Website : www.newstar.eu

NewStar cannot be held liable for any inaccuracies and copyrights.
No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or in any other way, without prior written permission of NewStar Computer Products Europe BV.

THE BEST SUPPORT
FOR YOUR AV & IT HARDWARE
T: + 31(0)23-5478888 | E: info@newstar.eu | W: www.newstar.eu

FPMA-D1250BLACK NEWSTAR FLATSCREEN BUREAUSTEUN



NewStar Products Europe B.V.
Wateringweg 62/B
2031 EJ HAARLEM
THE NETHERLANDS

Phone : +31(0)23-5478888
Fax : +31(0)23-5478889
Email : info@newstar.nl
Website : www.newstar.eu

NewStar cannot be held liable for any inaccuracies and copyrights.
No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or in any other way, without prior written permission of NewStar Computer Products Europe BV.