BHP613E7X



C

Filter

Anti-Fingerprint Beschichtung

Leiser Betrieb

Dunstabzugshaube Leistung

Zwischenbaugerät
Ab- oder Umluftbetrieb möglich
Energieeffizienzklasse: **C**
Material Gehäuse/Kamin: **Edelstahl**
Farbe Gehäuse/Kamin: **Edelstahl**

Beleuchtungseffizienzklasse: **A**
Klasse für den Fettabscheidegrad: **A**
Fluiddynamische Effizienzklasse: **C**
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **433 m³/h**
Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

Abluftleistung Stufe 1: **220 m³/h**
Abluftleistung Stufe 2: **326 m³/h**
Abluftleistung Stufe 3: **433 m³/h**

mechanische Steuerung
Bedienung: **Schieberegler**
Anzahl der Leistungsstufen: **3**

Anti-Fingerprint Beschichtung
Beleuchtungsart: **LED**
On/Off Licht
Anzahl der Beleuchtung: **2**
Gesamtleistung der Beleuchtung: **6 W**

Filtermaterial: **waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum**
Aktivkohlefilter Nr.: **530120**
Motortyp: **Kondensatormotor**
Anzahl der Motoren: **1**
Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

max. Geräuschpegel: **71 dB (A)**
Höhe: **420 mm**
Jährlicher Energieverbrauch: **55,3 kWh**
Gerätemaß (B x H x T): **60 × 42 × 30,5 cm**
Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): **65 × 50 × 36,5 cm**
Nettogewicht: **6,8 kg**
Bruttogewicht: **9,06 kg**
Anschlusswert: **141 w**
Artikel-Nr.: **514414**
EAN-Nr.: **3838942071584**

http://www.gorenje.de/product/514414