NM-D750DSILVER

NEOMOUNTS BY NEWSTAR SELECT MONITOR

Neomounts by Newstar Select NM-D750DSILVER is een bureausteun met gasveer voor flat screens t/m 32" (82 cm).



SPECIFICATIES

Bureaumontage	Doorvoer Klem
Diepte	0-61,5 cm
Garantie	5 jaar
Hoogte	17-50,5 cm
Hoogteverstelling	Gasveer
Kantelen (graden)	180°
Kleur	Zilver
Max. beeldformaat	32
Max. draagvermogen	9
Min. beeldformaat	10
Min. draagvermogen	1
Roteren (graden)	180°
Schermen	2
Type	Kantelen Roteren Zwenken Full motion
VESA maximaal	100x100 mm
VESA minimaal	75x75 mm
VESA patroon	75x75 100x100
Zwenken (graden)	180°
EAN code	8717371445638

Met deze Neomounts Select monitorarm, model NM-D750DSILVER, bevestigt u twee flatscreens aan het bureau via een bureauklem.

Door gebruik te maken van een monitorarm profiteert u optimaal van de mogelijkheden van uw monitor. De monitorarm is eenvoudig in hoogte en diepte te verstellen. Tevens kunt u het scherm kantelen, zwenken en roteren. Hierdoor creëert u de ideale ergonomische werkhouding. Dit verkleint de kans op nek- en rugklachten. Kabels zijn netjes weg te werken aan de onderzijde van de horizontale arm.

De NM-D750DSILVER heeft 3 draaipunten en is geschikt voor schermen t/m 32" (82 cm). Het draagvermogen van de arm is 9 kg per scherm. Dit product is geschikt voor schermen met een VESA gatenpatroon van 75x75 mm of 100x100 mm. Heeft u een afwijkend (groter) gatenpatroon, dan kunt u dit oplossen met een van onze VESA verloopplaten.

Neomounts®
BY NEWSTAR

NM-D750DSILVER NEOMOUNTS BY NEWSTAR SELECT MONITOR