Juniper EX-SFP-1GE-LX Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX

ID prodotto: EXSFP1GELXST



Il prodotto EXSFP1GELXST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Juniper EX-SFP-1GE-LX, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 1310 nm

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps

• Tipo: fibra monomodale

• Tipo di connessione: connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 10 km

• MTBF: 3.092.408 ore

• Consumo energetico: inferiore a 1 watt

• Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

• Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Juniper

• Ideale per l’implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP

Caratteristiche

• Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-1GE-LX

• SFP compatibile al 100% con Juniper Networks, equivalente a Juniper EX-SFP-1GE-LX

• Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito

• Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

• Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	Juniper
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Tipo fibra	Modalità singola
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Modalità operativa fibra	Full Duplex

	DDM	Sì
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	3.092.408 ore
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Slot SFP
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.2 in [56.6 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	0.7 oz [19.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	4.6 in [11.6 cm]
	Larghezza del Pacco	3.7 in [9.3 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]
Contenuto della confezione		

	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore SFP
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.