AG271UG

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Hry v plné parádě

4K

ADJUSTABLE STAND

NVIDIA G-SYNC



G sync

Zobrazovací technologie NVIDIA®G-SYNC™ poskytuje nejplynulejší a nejúžasnější herní zážitky, jaké lze nabídnout. G-SYNC™ synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s GPU ve vašem NVIDIA PC, čímž eliminuje trhání obrazu, minimalizuje zadrhávání obrazu a vstupní zpoždění. Scény se zobrazují okamžitě a objekty vypadají ostřeji a jasněji.



Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnosměrný proud) podsvícením, redukující úrovně blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!

IPS Panel

Nedovolte, aby vás při hraní oslabil nevýrazný monitor: sledujte obraz tak, jak to zamýšleli vývojáři. Díky produkci bohatých barev a širokým pozorovacím úhlům budete s tímto IPS zobrazovacím panelem naprosto pohlceni vizemi tvůrce.



Rozlišení 4K UHD

Panel s rozlišením 4k/UHD 3 840 x 2 160 s hustotou pixelů 138 pixelů na palec nabízí o 300 % více prostoru na obrazovce! Díky čtyřnásobnému množství detailů ve srovnání s běžným HD monitorem se mohou hráči 4k her ponořit do světa výrazných detailů a obrazu ostrého jako břitva, který vás pohltí jako nikdy předtím!



Režim AOC Low Blue Light

Krátkovlnné modré světlo může poškodit váš zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žluté zbarvení obrazu.

Obecné	
Název modelu	AG271UG
EAN	4038986185929
Produktová řada	AOC Gaming
Série	AGON 1
Klasifikace	Superhero
Segment	Herní
Typ her	MMORPG, Akční, RTS, Bojové
AGON	✔
Datum uvedení na trh	01-06-2017

Obrazovka	
Rozlišení	3 840 × 2 160
Obnovovací frekvence	60 Hz
Úhlopříčka (palce)	27 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	68.6 cm
Podsvícení	WLED
Typ panelu	IPS
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	596,74 x 335,66 mm mm
Rozteč obrazových bodů	0.2331
Frekvence zobrazování	H=52~133KHz (DP), V=30~60Hz (DP)
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	1000 : 1
Kontrast (dynamický)	20M : 1
Jas (typický)	300 cd/m²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 º
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér	
Barva	černo / červená
Typ rámečku	Mimořádně úzký

Ergonomie	
Vesa	100 × 100
Naklonění	-3.5/21.5 °
Otočení	-20/20 °
Pivot	✔
Míra nastavení výšky	130 mm

Multimédia	
Reproduktory	2 W x 2
Audio výstup	Headphone out (3,5mm)
Mikrofon	✔

Konektivita	
Připojení	HDMI, DisplayPort
USB připojení	USB 3.0 x 4
USB pro rychlé nabíjení	✔

Příslušenství	
HDMI kabel	1,8 m
DisplayPort kabel	1,8 m
Napájecí kabel Shuko C5	1,8 m

Napájení / prostředí	
Napájení	Externí
Zdroj napájení	100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	50 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.5 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.5 watt
Energetická třída	C

Schválení / předpisy	
EPEAT	Ne
CE	✔
FCC	✔
EAC	✔

Záruka	
Pravidla ohledně obrazových bodů	ISO 9241-307
Záruční doba	3 Rok
MTBF	50,000 hodin

Rozměry / hmotnost	
Product height (mm)	433
Product width (mm)	623
Product depth (mm)	218
Rozměry balení (D × Š × V)	715x240x480 mm
Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)	623x433x218 mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	10 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	6.8 Kg

Texty a USP

Marketing title	27 inch 3840x2160@60Hz 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 USB 3.0 x 4 G-SYNC

Funkce

Sync Technologie	G-SYNC
Flicker-free	✔
Blue Light Technology	Low blue light