PHILIPS

Stratosphere-stolpelys, 9 W

myGarden

2700 K

Antrasitt

Vanntett

16489/93/P0

Nyt en vakkert opplyst hage

Denne Philips Stratosphere utendørs LED-stolpelyset i antrasittgrått er formstøpt i slitesterk aluminium. Det gir en toveis lyseffekt med rikelig med diffust varmhvitt lys, for å lyse opp gangstier og åpne plasser.

Bærekraftige belysningsløsninger
- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet

Gi hagen din et nytt design
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Avansert belysning for utendørs bruk
- Kompatibel med veggmonterte lysdimmere
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper
- Enkel installering
- Værbestandig
- Lang driftstid opptil 30 år

Høydepunkter

Energibesparende

Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

Kompatibel med veggmonterte lysdimmere

Juster lysstyrken til dette belysningsproduktet fra Philips med en veggmontert lysdimmer (følger ikke med) for å skape stemning i et rom, fremheve en del av hjemmet og mer.

Fem års garanti på LED-systemet

I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Enkel installering

Noen ganger kan det være vanskelig å installere belysning, men med denne utendørslampen fra Philips går installeringen som en lek. Denne varen leveres med en torxnøkkel.

Værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

Lang levetid (30 år)

En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-lyspærene som brukes i denne LED-lampen fra Philips, kommer til å vare opptil 30 000 timer (som tilsvarer 30 år med en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag og med minst 13 000 brytersykluser). Det er godt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære, samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Design og utseende
- Farge: Antrasitt
- Materiale: Aluminium

Holdbarhet
- Nominell levetid: 30 000

Miljøet
- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja

Hageområde
- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse
- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Stolpelys
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt
- Nettovekt: 1,294 kg
- Høyde: 77 cm
- Lengde: 6,0 cm
- Bredde: 7,6 cm

Service
- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 40 W
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1000 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: varmhvit
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 4.5 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 2

Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt: 8718696158937
- Nettovekt: 1,29 kg
- Bruttovekt: 1,44 kg
- Høyde: 80,1 cm
- Lengde: 7,6 cm
- Bredde: 8,6 cm

Utgivelsesdato:
2025-05-29
Versjon: 0.348

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com