Cat5e Ethernet netwerkkabel met snagless RJ45 connectors - UTP kabel 7m oranje

Productcode: 45PAT7MOR



Geniet van betrouwbare Ethernet connectiviteit met deze Cat5e snagless patchkabel, ontworpen om netwerken overzichtelijk te houden en soepel te laten functioneren. Kleurgecodeerde mantelopties vereenvoudigen kabelbeheer en verminderen identificatiefouten, terwijl de snagless boot de RJ45 clips beschermt tijdens installatie en ongewenst vast blijven haken voorkomt. Gegoten trekontlasting versterkt de connectorpunten om slijtage op lange termijn te verminderen. De kabel is vervaardigd met 100% koperen geleiders, 24AWG draad en 50 micron vergulde connectoren en levert consistente signaalintegriteit en voeding voor data en PoE toepassingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken

• Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar

• Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

• HIGH PERFORMANCE CAT5E ETHERNETKABEL: 100% koper voor betrouwbare Gigabit

1Gbps verbindingen en 2.5/5Gbps (NBASE-T) over kortere afstanden; Voldoet aan ANSI/TIA-568.2-D Category 5e

• POE ONDERSTEUNING: 24AWG gevlochten koperen geleiders en UL Rated Wiring (E164469) ondersteunen tot 100W voor PoE apparaten zoals VoIP telefoons en beveiligingssystemen; IEEE 802.3bt en DTE power compliance vermindert kabelopwarming

• HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE: UL gecertificeerde bekabeling; 50 micron vergulde connectoren voorkomen roest en corrosie om kostbare netwerk downtime te vermijden; Hoogwaardige PVC mantel is bestand tegen buigen en slijtage

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Snagless RJ45 patchkabel voor eenvoudige installatie en flexibele ontkoppeling in kabelgoten; Compatibel met 1GBASE-T en eerdere standaarden; Gegoten trekontlasting beschikbaar voor krappe ruimtes

• DE KEUZE VAN DE IT PRO: Onze netwerkkabels zijn ontworpen voor betrouwbaarheid in edge en on-prem implementaties, en zijn grondig getest om een vlotte integratie en maximale uptime te garanderen; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Aantal geleiders	4 pair UTP
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
Prestaties		
	Kabelspecificatie	CAT5e - 100 MHz
Connector(en)		
	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0 ~ 60% RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Oranje

	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	23.0 ft [7 m]
	Lengte product	23.0 ft [7 m]
	Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	8.5 oz [240.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
	Breedte Verpakking	10.0 in [25.5 cm]
	Hoogte Verpakking	1.0 in [2.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	9.0 oz [255.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Cat5e patchkabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.