Ripiano Rack 19" 1U - Mensola universale cantilever per server rack e armadi di Rete 19 pollici - Scaffale/Rack Shelf in Acciaio resistente - Capacità di peso 20 Kg - Profondità vassoio 25 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELF1U10



Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310.

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Caratteristiche

• VASSOIO 19" UNIVERSALE: Questo scaffale per server 1U, profondo 25cm e conforme allo standard EIA-310 è progettato per adattarsi a qualsiasi rack da 19". Include dadi e viti a gabbia M6 per il montaggio del ripiano

• DESIGN DUREVOLE: vassoio per impieghi pesanti facile da installare, costruito in resistente acciaio laminato a freddo commerciale SPCC da 16 gauge con supporto per un peso fino a 20Kg

• INTEGRITÀ STRUTTURALE: Costruito con profilo anteriore e posteriore rivolti verso il basso che occupano uno spazio minimo in altezza, preservando lo spazio verticale per le apparecchiature e agevolando l'installazione delle periferiche

• SI INSTALLA SU RACK DI QUALSIASI MARCA: Lo scaffale è pienamente compatibile con la nostra gamma completa di armadi e cabinet per server/reti e con altre marche come: HP, APC, Dell e Lenovo

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettatato e costruito per i professionisti dell'IT, questo solido rack/shelf di montaggio 1U per rack di server è supportato a vita compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Tipo frame	Acciaio
	Altezza U	1U
	Gestione cavi	No
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
Note/requisiti speciali		
	Nota	Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio

	Larghezza interna	17.4 in [44.3 cm]
	Lunghezza prodotto	9.8 in [25 cm]
	Larghezza prodotto	18.3 in [46.5 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
	Peso prodotto	4.4 lb [2.0 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	20.5 in [52.0 cm]
	Larghezza del Pacco	10.6 in [26.8 cm]
	Altezza del Pacco	2.2 in [5.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.3 lb [2.4 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	4 - Viti M6
		1 - Ripiano fisso da 1U
		4 - Dadi ingabbiati M6
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.