Epson **WorkForce DS-410**



DATASHEET / BROCHURE



WorkForce DS-410 er perfekt til mindre kontorer og hjemmekontorer og har billedforbedringsteknologi, 50-arks ADF og Epsons Document Capture Pro-software til en overkommelig pris.

WorkForce DS-410-scanneren tilbyder enestående produktivitetsfunktioner til en lav pris. Dette gør den ideel til brugere på små kontorer eller hjemmekontorer, som ønsker en funktionsrig virksomhedsscanner, samt IT-afdelinger, som ønsker at investere i robuste, alsidige stationære scannere til deres virksomhed.

DS-410 tilbyder en bred vifte af uvurderlige produktivitetsfunktioner, herunder registrering af dobbelt fremføring og papirbeskyttelsesteknologi, der sikrer, at originalerne beskyttes, og at hver side scannes. Et sæt avancerede LED-sensorer registrerer, når to stykker papir er blevet fremført samtidig, hvorefter maskinen øjeblikkelig stoppes, og brugeren advares. Samtidig hjælper papirbeskyttelsen med at forhindre fejlfremføring og skader ved at stoppe automatisk, når enheden registrerer hæftede eller skæve dokumenter.

Den har automatisk arkfødning til hurtig og nem scanning. Arkene skal blot sættes i scanneren for at starte den, og en 50-arks automatisk dokumentfremfører gør det nemt at scanne store stakke af dokumenter.

DS-410-scanneren er robust, så den kan holder til lidt af hvert, og er utrolig kompakt, så den ikke fylder for meget på skrivebordet og nemt passer til selv de mindste kontormiljøer. Den kan scanne med hastigheder på op til 26 sider/min./52 billeder/min. og håndtere en papirvægt fra 50 g/m² til 209 g/m². Den manuelle A3-funktion giver mulighed for ad hoc-scanning af originaler i større format.

Scanneren leveres med Epsons software, Document Capture Pro 2.0, der tilbyder en enkel, men effektiv softwareløsning til scanning, opdeling og videresendelse af dokumenter i en virksomhed.

NØGLEFUNKTIONER

- **Fantastiske produktivitetsfunktioner til en konkurrencedygtig pris**
  En fremragende scanner fuld af funktioner, der gør dine forretningsscanningsopgaver effektive til en overkommelig pris
- **50-arks automatisk dokumentføder og automatisk fremføringstilstand**
  Gør det nemt at scanne flere sider, bare indsæt siderne, og scanneren starter automatisk
- **Scan et alsidigt udvalg af medier**
  Den kan håndtere papirvægte fra 50-209 g/m2, og en manuel A3-tilstand gør det muligt at scanne originaler i større format ad hoc
- **Beskyt originaler og sørg for, at hver side er scannet**
  Intelligent og pålidelig teknologi til papirbeskyttelse
- **Kompakt og effektiv tilføjelse til din virksomhed**
  Med scanningshastigheder på op til 26 sider pr. minut og et lille område, der fylder lidt på skrivebordet

EPSON®

Epson **WorkForce DS-410**

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT	
Driver	TWAIN, WIA, WIA, ISIS, SANE (Linux), ICA (Mac)
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Mål	297 x 152 x 154 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,5 kg
Medfølgende software	Epson Device Admin, Epson Document Capture (kun Mac), Epson Document Capture Pro (kun Windows), Epson Scan 2
TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentføder
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Letter Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Visitkort, Postkort, Juridisk, Platikkort
Farvedybde	Indgang: 48 Bits Farve / 16 Bits Monokrom , Udgang: 16 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Scanningsområde (maks.)	215,9 mm x 3.048 mm (vandret x lodret)
SCANNERE	
Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 DPI
SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:26 Sider/min - Farve:26 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom:52 Billeder/min - Farve:52 Billeder/min
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Paper Setting Capacity	50 Ark
Reliability Daily Duty Cycle	3.000 Sider
Dobbeltsidet scanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	RGB farvetab, Spring tomme sider over, A3-sammenlægning (uden bæreark), Automatisk korrektion skæv stilling, RGB-farveforbedring, Automatisk billeddrejning, Tekstforbedring, Barcode Recognition, Fuld zonebaseret OCR
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
File compression features	Hardware JPEG compression, PDF Compression
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til udskrift, Scanning til web-mappe, Scanning til netværksmappe, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	B11B249401
Stregkode	8715946638386
Oprindelsesland	Kina
Pallestørrelse	9 Styk

MEDFØLGER VED KØB

- USB-kabel
- Strømkabel
- CD Manual
- Opstillingsvejledning
- Warranty card
- Hovedapparat

OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit
  B12B819381
- Bæreark x 5
  B12B813431

Document Capture Pro

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®