8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vormontiert

Produkt-ID: RK830WALVS



Dieser vertikale Server-Schrank mit 8 HE sorgt auf platzsparende Weise dafür, dass Netzwerk und Server-Geräte sicher bleiben. Mit einer Tiefe von 75 cm und einer Tragkraft von bis zu 90,7 kg wurde der Server Rack/Schrank für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Er bietet auch eine zusätzliche 2-HE-Montagehalterung auf der Oberseite des Gehäuses, das Sie zum Montieren von Patchkabeln oder anderen schlanken Rack-Geräten verwenden können.

Schaffen Sie mehr Platz

Montieren Sie Ihre Geräte an der Wand, selbst wenn Sie nicht genug Platz für einen Rack oder Schrank in voller Größe haben. Dieser niedrige Server-Schrank ist ideal für begrenzte Platzverhältnisse geeignet, wie z. B. im Büro. Der Schrank spart Platz, indem er nur minimal aus der Wand ragt und die Länge Ihrer Geräte vertikal aufnimmt. Dadurch verringert sich der horizontale Platzbedarf Ihrer Geräte, während immer noch viel Platz für Ihre Server, Patchpanels und Switches vorhanden ist.

Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und sicher auf

Damit Ihre Geräte sicher aufbewahrt werden können, verfügt der vertikale Server-Schrank/das Netzwerk-Rack über ein robustes Metalldesign sowie ein Schloss an der Tür und am Zugangsdeckel. Er wird auch belüftet und bietet passive Kühlung, damit Ihre Geräte bei geeigneten Temperaturen laufen.

Einfacher, problemloser Einbau

Das Server-Rack ist vollständig zusammengebaut und enthält alle erforderliche Hardware, um Geräte zu einzurichten. Das sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Die Montagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen in Nordamerika.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

• Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte sicher und bündig an der Wand

• Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten

• Installieren Sie einen großen Server an einer beliebigen Stelle in einem Büro, ohne herkömmlichen Server-Raum, und schützen Sie sich gleichzeitig vor unbefugtem Zugriff.

• Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die kleine, sichere Racklösungen im gesamten Unternehmen benötigen

Merkmale

• VERTIKALE MONTAGE IHRES SERVERS: Dieser 8HE Serverschrank zur vertikalen Wandmontage zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Design aus und bietet eine Einbautiefe von bis zu 76,2cm, während er nur 38,1cm aus der Wand herausragt

• INKLUSIVE ZUSÄTZLICHER 2HE MONTAGEPLATZ: Über den vertikalen Server Montageschienen stehen 2HE abgewinkelter horizontaler Montageplatz mit 2 Pfosten für Switches, Patch Panels und Router bis zu einer Tiefe von 11,9cm zur Verfügung

• TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Rack | Vormontiert | EIA/ECA-310-E | Rückseitige und untere Kabelführung | 90kg Tragkraft | Befestigungsschrauben Inkl. | Optional 2x 120mm Lüfter

• SICHERHEITSMERKMALE: Abschließbare Seitenteile mit 4 Schlüsseln für mehrere Sicherheitsstufen; Kabel können von der Wand in den Schrank geführt werden, ohne dass Kabel freiliegen, was zusätzliche Sicherheit bietet

• STARTECH.COM VORTEIL: Seit über 30 Jahren von Computerfachleuten bevorzugt; dieses vertikale, wandmontierte Netzwerk/Daten Rack wird von StarTech.com für 5 Jahren unterstützt, inklusive kostenloser technischer Unterstützung rund um die Uhr

---

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

	Wandmontierbar	Ja
	Rack-Typ	2-Pfosten
	Rahmentyp	Geschlossener Schrank
	U-Höhe	8U
	Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
		Verschließbare Klappe oben
		Wird vollständig montiert geliefert
		Wandaufhängung möglich
	Montageschienenprofil	C-Shape
	Kühlungsoptionen	Zwei optionale Lüfter: 120 mm
	Mounting Hole Types	Gewindebohrung
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Frontdoor-Typ	Stahl
	Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
	Seitenblendentyp	Stahl
Product Measurements		
	Interne Breite	25.3 in [64.2 cm]
	Interne Tiefe	14.8 in [37.6 cm]
	Produktlänge	15.0 in [38.1 cm]
	Produktbreite	25.3 in [64.3 cm]

	Produkthöhe	37.0 in [93.9 cm]
	Produktgewicht	80.5 lb [36.5 kg]
	Max. Montagetiefe	29.9 in [76 cm]
Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
	Paketlänge	18.5 in [47.0 cm]
	Paketbreite	28.7 in [73.0 cm]
	Pakethöhe	3.4 ft [1.0 m]
	Versandgewicht (Verpackung)	84.0 lb [38.1 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack
		2 - Türschlüssel
		2 - Tasten auf der Vorderseite
		32 - 12-24 Schrauben
		32 - Kunststoffunterlegscheiben
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.