FX-890II

FICHA TÉCNICA





Impresora matricial rápida de nueve agujas que ofrece una fiabilidad excepcional y un TCO (coste total de propiedad) extremadamente bajo, así como capacidad de conexión en red.

La FX-890IIN es una impresora matricial de 80 columnas para volúmenes de impresiones altos, con un coste total de propiedad bajo y diseñada para conseguir una impresión rápida y fiable. Con un diseño actual y renovado, y un men impacto ambiental, estas impresoras aportan una gran variedad de funciones nuevas para una flexibilidad sin precedentes.

Velocidades de impresión líderes en el mercado[1]
La impresora FX-890II ofrece una velocidad USD (ultra speed draft) de 735 caracteres por segundo a 12 caracteres por pulgada, lo que marca una diferencia real en las impresiones de alto volumen, como las impresiones de informes de existencias, lotes de facturas o documentos de transporte de mercancías.

Fiabilidad excepcional
La tecnología matricial de Epson cuenta con una larga historia y una alta fiabilidad. Así, estas impresoras nuevas mejoran el tiempo medio entre fallos en un 25%, es decir, 25 000 horas de funcionamiento; esto es ideal en condiciones difíciles o en lugares en los que no resulta práctico llevar a cabo el mantenimiento habitual.

Diseño moderno
La nueva gama de impresoras matriciales Epson cuenta con diseños renovados y modernos para encajar en tu entorno de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Velocidades de impresión líderes en el mercado**
  Produce volúmenes altos de impresiones aún más rápido
- **TCO muy bajo**
  Uso de energía reducido y consumibles económicos y de larga duración
- **Fiabilidad aún mayor**
  Un 25% mejor, es decir, 25 000 horas de funcionamiento
- **Diseño moderno**
  Encaja en tu entorno de trabajo
- **Cumple los requisitos del programa Energy Star**
  Para garantizar la mejor eficiencia energética posible

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Método de impresión	Impresora matricial de impacto
Número de agujas	9 agujas
Número de columnas	80 columnas
Agujas	18 agujas (2 x 9)
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 612 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 463 caracteres/s, NLQ: 10 ipc: 115 caracteres/s, Ultra Speed-Draft: 12 ipc: 73 caracteres/s
Códigos de barras	Código de barras (NW-7), Código 128, Código 39, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copias carbón	6 más un original
Juegos de caracteres	42
Tablas de caracteres	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Cursiva
Resolución de impresión	240 x 144 ppp
CONECTIVIDAD	
Interfaces	USB - Compatible con la especificación USB 2.0, Paralelo bidireccional
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Alimentación de documento	hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Sobres, Cartulina
Grosor papel continuo	0,46 mm
Grosor del papel Label Base Sheet	0,46 mm
Grosor del papel Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Grosor del papel Single Sheet	0,06 mm - 0,14 mm
GENERAL	
Consumo de energía	54 vatio, 0,5 vatio (económico), 8 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 198 V - 264 V
Dimensiones del producto	414 x 375 x 177 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	7,2 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -30°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 10% - 80%, almacenamiento 30% - 60%
Tiempo entre fallos	25.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Fuentes	Fuente mapa de bits EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Fuente mapa de bits EPSON OCR-B (10 CPI), Fuente mapa de bits EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proporcional), Fuente mapa de bits EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proporcional)
Nivel de ruido	Operation (Rollo):55 dB (A)
Rendimiento de la cinta	7500000 Caracteres Negro Borrador
OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	ESC/P, IBM PPDS
Memoria de entrada de datos	128 kB
OTROS	
Garantía	12 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible

FX-890II

INCLUYE

- Controladores y utilidades
- Guía del usuario
- Cable de CA
- Cinta entintada

EPSON®

CONSUMIBLES

- Cartucho negro Epson SIDM para FX-890, FX-890A (C13S015329) C13S015329

ACCESORIOS OPCIONALES

- Pull Tractor Unit
  C12C933761
- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II
  C12C811141
- Alimentador para 150 hojas sueltas Epson SIDM para LQ-590, FX-890/A
  C12C806382
- Alimentador para 50 hojas sueltas Epson SIDM para FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
  C12C806372

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CF37401
Código de barras	8715946634487
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Velocidades en comparación con las especificaciones publicadas para los productos directamente competidores, mayo de 2017.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2020-08-18